

nVent ERIFLEX Flexbus HCBC 限位板



认证



功能

硬铜部件可提供很好的电气连接，同时在压接过程中可阻止编织带膨胀

HCBC 限位板允许Flexbus 导线的绝缘层与端子排贴合到一起

镀锡铜可以接铜或铝导线

快速简单的安装

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 铜

完成: 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	A	B	C	D	厚度 (T)
FLEXPLATE50	508180	65 mm	63 mm	45 mm	41 mm	5 mm


物料号	订货号	A	B	C	D	厚度 (T)
FLEXPLATE100	508181	115 mm	63 mm	45 mm	51 mm	5 mm

Table 2/2			
物料号	订货号	导体尺寸	单位重量
FLEXPLATE50	508180	220 mm², 360 mm², 545 mm², 640 mm²	0.16 kg
FLEXPLATE100	508181	960 mm², 1280 mm², 1810 mm²	0.32 kg

其他产品详情

为实现Flexbus导线的有效连接，使用HCBC母线夹及配套的限位板是必须的。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE