

# nVent ERIFLEX FleXbus IP66 升级套件



## 认证



## 功能

通过添加热缩管将 IP55 升级到 IP66

提高防尘、防水等级

无卤素

## 技术参数

收缩率: 4:1

工作温度: -55 to 130 °C

成型温度: 135 °C Min

Table 1/1

物料号	订货号	高度	单位重量
FLEXCEIP66C50	508144	10 cm	0.04 kg

物料号	订货号	高度	单位重量
FLEXCEIP66C100	508145	10 cm	0.05 kg

## 其他产品详情

FLEXCEIP66C50 升级套件适用于以下 FleXbus 导体横截面：220、360、545 和 640 mm<sup>2</sup>。

FLEXCEIP66C100 升级套件适用于以下 FleXbus 导体横截面：960、1280 和 1810 mm<sup>2</sup>。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
, 按 1 转客户服务  
, 按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE