

nVent ERIFLEX Flexidrill 钻孔导引件



认证



功能

用于在 nVent ERIFLEX Flexibar、PBC 软编织连接和 PPS 压焊软连接中钻孔的导引件

包括多种直径的模具

可调式导引件，能够设置多个孔中心间距

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	模孔尺寸	深度	高度	宽度
FLEXIDRILLR	558600	钢	6.5 mm, 8.5 mm, 10.5 mm, 12.5 mm	300mm	150 mm	250 mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
-----	-----	------

FLEXIDRILLR

558600

9.5 kg

其他产品详情

不要与 nVent ERIFLEX Flexibar Summum 配合使用。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE