

nVent ERIFLEX Spirflex 螺旋套管



认证



功能

适用于多种应用的可扩展电缆套管

螺旋式结构允许在任意位置扩展电缆

电缆和电线的灵活捆扎和机械保护

使用方便分发的封装箱

无卤素

技术参数

材料: 聚乙烯

可燃性等级: UL® 94HB

工作温度: -50 to 85 °C

Table 1/1

物料号	订货号	颜色	直径	长度	单位重量
-----	-----	----	----	----	------

SPIRFLEX-X6	556100	白色	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I6	556000	黑色	6 mm	50m	0.01 kg
SPIRFLEX-I12	556010	黑色	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-X12	556110	白色	12 mm	25m	0.03 kg
SPIRFLEX-I16	556020	黑色	16 mm	25m	0.05 kg
SPIRFLEX-I22	556030	黑色	22 mm	25m	0.06 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE