

nVent ERIFLEX Zipflex 套管



认证



功能

快速便捷的屏蔽性能

包含安装工具

无卤素

技术参数

颜色: 黑色
材料: 聚丙烯
可燃性等级: UL® 94HB
工作温度: -30 to 140 °C

Table 1/1

物料号	订货号	直径	长度	单位重量
ZFX100M8MMBK	554880	8 mm	100m	0.01 kg

物料号	订货号	直径	长度	单位重量
ZFX50M15MMBK	554890	15 mm	50m	0.04 kg
ZFX30M20MMBK	554900	20 mm	30m	0.07 kg
ZFX20M25MMBK	554910	25 mm	20m	0.1 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE