

腰孔冲头



认证



功能

可与液压 nVent ERIFLEX Flexibar 和母线冲孔机（与凹模和卸料装置结合以在母线或 nVent ERIFLEX Flexibar 上冲孔）配合使用

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料： 钢

Table 1/1

物料号	订货号	冲孔尺寸	单位重量
PUNCH-6-5X13	545850	6.5 x 13 mm	0.14 kg
PUNCH-9X18	545855	9 x 18 mm	0.22 kg
PUNCH-11X20	545860	11 x 20 mm	0.24 kg

物料号	订货号	冲孔尺寸	单位重量
PUNCH-14X20	545865	14 x 20 mm	0.24 kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE