


扁编织带 PB 接线片



认证



功能

卷边至 FTGB 或 FTGB 编织带以制作定制灵活连接

使用 BD 卷边和钻孔工具或液压工作中心卷边工具卷边和钻孔

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

材料: 铜


完成: 镀锡

Table 1/1

物料号	订货号	横截面积	宽度 (W)	长度 (L)	厚度 (T)	单位重量
PALM-16	557180	16mm ²	16 mm	15mm	1 mm	0 kg
PALM-25	557190	25mm ²	22 mm	25mm	1 mm	0.01 kg

物料号	订货号	横截面积	宽度 (W)	长度 (L)	厚度 (T)	单位重量
PALM-50	557380	50mm ²	30 mm	30mm	1 mm	0.02 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE