

SBS 绝缘硅胶套管



认证



功能

耐高温

高性价比的绝缘套管

高灵活性

无卤素

技术参数

绝缘电压:	2.5kV
最大工作电压, IEC (Ui):	690
最大工作电压, UL (Vin):	690
可燃性等级:	UL® 1441 VW-1
工作温度:	-60 to 220 °C

Table 1/1

物料号	订货号	材料	直径	长度	单位重量
-----	-----	----	----	----	------

SBS-4	554000	Fiberglass, 硅树脂	4 mm	100m	0.02 kg
SBS-6	554010	Fiberglass, 硅树脂	6 mm	100m	0.04 kg
SBS-10	554030	Fiberglass, 硅树脂	10 mm	100m	0.05 kg
SBS-8	554020	Fiberglass, 硅树脂	8 mm	100m	0.05 kg
SBS-12	554040	Fiberglass, 硅树脂	12 mm	100m	0.07 kg
SBS-15	554050	Fiberglass, 硅树脂	15 mm	25m	0.11 kg
SBS-20	554060	Fiberglass, 硅树脂	20 mm	25m	0.15 kg
SBS-25	554070	Fiberglass, 硅树脂	25 mm	30m	0.18 kg
SBS-30	554080	Fiberglass, 硅树脂	30 mm	30m	0.22 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE