

TRC 四极分线盒，400 A



认证



功能

透明保护罩

包含输出连接螺栓

便于布线

开箱即用，节约安装时间和人力

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

物料号	TRC-400A
订货号	563180
材料	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide 树脂玻璃
最大工作电压, IEC (Ui)	1000


物料号	TRC-400A
峰值短路电流 (Ipk)	118kA
短期耐受电流 (ICW) 1 秒	28kA
线路侧连接数量	1
负载侧连接数量	10
螺纹尺寸 1 (TS1)	M6
螺纹尺寸 2 (TS2)	M10
深度 (D)	50mm
高度 (H)	338 - 390 mm
宽度 (W)	260 mm
A	290 mm
单位重量	2.65 kg
可燃性等级	UL® 94V-0
符合	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

其他产品详情

螺纹尺寸 2 代表输入插头。

线路端和负载端连接数量符合电极数。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE