

TTCE 成卷管状镀锡铜编织带



管形编织带的主要用途是为敏感电缆提供 EMC/EMI 屏蔽，以防止电磁、静电和射频干扰。铜线编织带不仅可实现出色的屏蔽性能，也可用于使用接地导通目的。

认证



功能

为屏蔽电磁干扰环境下所用设备间的连接电缆

配有拉成丝

技术参数

材料： 铜

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	订货号	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径	长度
TTCE10	510130	43A	5.7mm ²	320	0.15mm	50m
TTCE15	510140	90A	12mm ²	334	0.15mm	50m

物料号	订货号	标称电流	横截面积	电线数量	电线直径	长度
TTCE20	510150	122A	20.4mm ²	288	0.3mm	50m
TTCE25	510160	163A	27.1mm ²	384	0.3mm	25m
TTCE3	510100	13A	1.7mm ²	96	0.15mm	50m
TTCE30	510170	185A	33.9mm ²	480	0.3mm	25m
TTCE35	510180	244A	40.7mm ²	576	0.3mm	25m
TTCE5	510110	19A	2.5mm ²	144	0.15mm	50m
TTCE8	510120	37A	4.5mm ²	252	0.15mm	50m

Table 2/2		
物料号	订货号	单位重量
TTCE10	510130	0.05 kg
TTCE15	510140	0.12 kg
TTCE20	510150	0.19 kg
TTCE25	510160	0.27 kg
TTCE3	510100	0.02 kg
TTCE30	510170	0.32 kg
TTCE35	510180	0.38 kg
TTCE5	510110	0.03 kg

物料号	订货号	单位重量
TTCE8	510120	0.05 kg

其他产品详情

单位重量以每米 (3.28') 计算。

覆盖效率				
部件编号	直径			
	标称	覆盖面	最大值	覆盖面
TTCE3	3 mm	100%	6 mm	90%
TTCE5	5 mm	99%	10 mm	92%
TTCE8	8 mm	99%	16 mm	95%
TTCE8HL	8 mm	99%	16 mm	95%
TTCE10	10 mm	100%	20 mm	92%
TTCE15	15 mm	100%	25 mm	94%
TTCE20	20 mm	99%	40 mm	87%
TTCE25	25 mm	99%	50 mm	92%
TTCE30	30 mm	100%	60 mm	90%
TTCE35	35 mm	100%	70 mm	94%

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE