


支架，用于 19 英寸部分高度安装型材，CIC



These brackets, for mounting 19" partial profiles in 800mm wide enclosures, can be adjusted in height and depth.

功能

Description: For fixing 19" vertical profiles CIPP in 800 mm wide enclosures. Adjustable in depth in steps of 25 mm by using the CLPK click-in profiles.

Material: 3 mm zinc plated steel.

Pack quantity: 4 brackets with mounting accessories.

技术参数

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	材料	完成
CIC04	CIC04	49mm	100mm	50mm	低碳钢	镀锌

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE