


门控开关，DSW



门控开关可用于在门开闭时打开或关闭电灯或其他电气设备，而无需进行任何手动干预。

工业标准

CE

cCSAus

CCC

功能

Approvals: CE, cCSAus.

Switch capacity: 3 A / 240 V.

Pack quantity: 1 piece with mounting accessories.

Description: Door switch to activate any electrical device (lighting, signalling, alarms, etc.). Can be mounted after installing the enclosure thereby keeping the door opening free. Fixed on the inside hole pattern of the enclosure's frame in floor standing enclosures. Cable entry M20.

技术参数

颜色： 黑灰色

材料： 塑料

完成： 平滑哑光

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	标称电压	最大电流
LDSW01QD	LDSW01QD	52mm	39mm	63mm	240V	3A
DSW01	DSW01	52mm	40mm	63mm	240V	3A

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE