

双侧开门电子湿度和温度控制器

温控器/湿度控制器通过控制加热器和风扇的运行时间，可以延长加热器和风扇的预期寿命，同时提高暴露于环境中的电子元件的工作效率和使用寿命，并减少污染。

功能

Wide adjustable temperature range: 0 C to +60 C

Adjustable humidity range RH50%-90%

Plastic shell: UL 94V-0

Standard 35-mm DIN rail mounting

Wiring: 5-pole terminal, rigid 2.5 square mm

Switch temperature tolerance: 2K (+/- 1K)- at 25 C, RH50%

Switch humidity tolerance: RH4% (+/- 1%)- at 25 C, RH50%

Contact resistance: <10m ohms (with connection cables)

Lifetime: NO > 100,000 cycles; NC > 50,000 cycles

Electromagnetic compatibility: complies with En55014-1-2 En61000-3-2, En61000-3-3

Optical indicator: LED

技术参数

Table 1/1						
物料号	材料	完成	颜色	颜色代码	触点类型	控制设备
IADHT006B000S	塑料	平滑哑光	浅灰色	RAL 7035	转换（继电器）	通风装置， 加热装置

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE