

FS66S 落地式机柜



These enclosures are used in machine tool applications for housing motor starters, drives, contactors and PLCs, as well as a wide variety of other electrical and electronic equipment. The addition of 19-in rack-mounting accessories makes these enclosures ideal for providing rugged protection for sensitive rack-mounted components in harsh industrial environments. These enclosures are used extensively in oil and gas, automotive, pulp and paper, wood products, textile and similar industries.

工业标准

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC 3、3R、4、4X、12

功能

接缝连续焊接，打磨平滑；无孔或敲落孔

配有可拆卸中心柱，可轻松进行面板安装

锁杆配有滚轮，可轻松关门

无缝自发泡成型密封条可确保防水、防尘密封

箱体法兰槽可以排除液体和污染物

可拆卸隐蔽式铰链提供最大 130 度的门开角度

对称式设计，门可左右互换，带接地

底部每个角都有落地式安装孔

单侧开门至四门，单侧开门或双侧开门

Heavy-duty Type 316 stainless steel lifting eyes

Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316 stainless steel padlocking handle

Internal grid mounting system and M19 compatible

技术参数

完成： 拉丝 #4
材料： 不锈钢 304

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	厚度	子面板数量	快速发货
FM1506044SH1S	1500mm	600mm	400mm	2mm	1	No
FM1506054SH1S	1500mm	600mm	500mm	2mm	1	No
FM1512044SH1S	1500mm	1200mm	400mm	2mm	1	No
FM1512054SH1S	1500mm	1200mm	500mm	2mm	1	No
FM1806054SH1S	1800mm	600mm	500mm	2mm	1	No
FM1814064SH2S	1800mm	1400mm	600mm	2mm	2	No
FM2006054SH1S	2000mm	600mm	500mm	2mm	1	No
FM2006064SH1S	2000mm	600mm	600mm	2mm	1	No
FM2008064SH1S	2000mm	800mm	600mm	2mm	1	No
FM2010054SH1S	2000mm	1000mm	500mm	2mm	1	No
FM2010064SH1S	2000mm	1000mm	600mm	2mm	1	No
FM2012064SH1S	2000mm	1200mm	600mm	2mm	1	No
FM2108084SH1S	2100mm	800mm	800mm	2mm	1	No
FM2116064SH2S	2100mm	1600mm	600mm	2mm	2	No
FM2116084SH2S	2100mm	1600mm	800mm	2mm	2	No

物料号	高度	宽度	深度	厚度	子面板数量	快速发货
FM2206054SH1S	2200mm	600mm	500mm	2mm	1	No
FM2206064SH1S	2200mm	600mm	600mm	2mm	1	No
FM2208084SH1S	2200mm	800mm	800mm	2mm	1	No
FM2210054SS1S	2200mm	1000mm	500mm	2mm	1	No
FM2210064SS1S	2200mm	1000mm	600mm	2mm	1	No
FM2319104SS2S	2300mm	1900mm	1000mm	2mm	2	No
FM2340104SS4S	2300mm	4000mm	1000mm	2mm	4	No
FM1506044SS1S	1500mm	600mm	400mm	2.5mm	1	No
FM1506054SS1S	1500mm	600mm	500mm	2.5mm	1	No
FM1512044SS1S	1500mm	1200mm	400mm	2.5mm	1	No
FM1512054SS1S	1500mm	1200mm	500mm	2.5mm	1	No
FM1806054SS1S	1800mm	600mm	500mm	2.5mm	1	No
FM1814064SS2S	1800mm	1400mm	600mm	2.5mm	2	No
FM2006054SS1S	2000mm	600mm	500mm	2.5mm	1	No
FM2006064SS1S	2000mm	600mm	600mm	2.5mm	1	No
FM2008064SS1S	2000mm	800mm	600mm	2.5mm	1	No
FM2010054SS1S	2000mm	1000mm	500mm	2.5mm	1	No
FM2010064SS1S	2000mm	1000mm	600mm	2.5mm	1	No

物料号	高度	宽度	深度	厚度	子面板数量	快速发货
FM2012064SS1S	2000mm	1200mm	600mm	2.5mm	1	No
FM2108084SS1S	2100mm	800mm	800mm	2.5mm	1	No
FM2116064SS2S	2100mm	1600mm	600mm	2.5mm	2	No
FM2116084SS2S	2100mm	1600mm	800mm	2.5mm	2	No
FM2206054SS1S	2200mm	600mm	500mm	2.5mm	1	No
FM2206064SS1S	2200mm	600mm	600mm	2.5mm	1	No
FM2208084SS1S	2200mm	800mm	800mm	2.5mm	1	No
FM2210054SH1S	2200mm	1000mm	500mm	2.5mm	1	No
FM2210064SH1S	2200mm	1000mm	600mm	2.5mm	1	No
FM2319104SH2S	2300mm	1900mm	1000mm	2.5mm	2	No
FM2340104SH4S	2300mm	4000mm	1000mm	2.5mm	4	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE