


重型底部承重轨，CBU



这种用于安装重型部件（如变压器）的重型承载轨配有 T 形滑动螺栓，并配备有槽孔，可安装在机柜内的任何位置。

功能

Description: Heavy duty carrier bar for mounting heavy components e.g. transformers. Supplied with T-shaped sliding bolts and equipped with slotted holes for mounting in any position, both in width and depth of the enclosure.

Material: 2.5 mm zinc plated steel.

Pack quantity: 1 pair with mounting accessories and 4 T-shaped sliding bolts.

技术参数

厚度: 2.5mm
材料: 低碳钢
完成: 镀锌

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	额定负载	外壳材料
CBU1000	CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	低碳钢
CBU1200	CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	低碳钢
CBU400	CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	低碳钢
CBU500	CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	低碳钢
CBU600	CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	低碳钢
CBU800	CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	低碳钢

其他产品详情

The maximum load is indicated per bar.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE