

吊环，LE

这些吊环可确保安全地运输和取放机柜。



功能

Description: Mounts directly to the frame corner pieces of the enclosure for when lifting operations are required. Complies with DIN 580 lifting requirements. M12 thread.

Maximum load: 3400N per lifting eye with max angle of 45°. Please follow nVent HOFFMAN lifting instructions.

Pack quantity: 4 pieces.

技术参数

Table 1/1						
物料号	订货号	高度	宽度	深度	材料	完成
LE9304	LE9304	71mm	50mm	30mm	低碳钢	镀锌

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE