

MODO 半高摇门



用铰链和锁杆安装到机柜上，前后上下可调，用于安装必须经常检查的部件，如仪器。

功能

100 千克最大负载

与前门相同的方向打开

每包一个，包含安装五金件

Partial panel (500mm high), horizontally adjustable

技术参数

颜色： 浅灰色
材料： 低碳钢
完成： 粉末涂层
颜色代码： RAL 7035

Table 1/1				
物料号	厚度	适配外壳高度	适配外壳宽度	快速发货
MDSF0508C540S	1.5mm	500mm	800mm	No
MDSF0508C541S	1.5mm	500mm	800mm	No
MDSF0509C540S	1.5mm	500mm	900mm	No
MDSF0509C541S	1.5mm	500mm	900mm	No
MDSF0510C540S	1.5mm	500mm	1000mm	No
MDSF0510C541S	1.5mm	500mm	1000mm	No
MDSF0512C540S	1.5mm	500mm	1200mm	No
MDSF0512C541S	1.5mm	500mm	1200mm	No
MDSF0513C540S	1.5mm	500mm	1300mm	No
MDSF0513C541S	1.5mm	500mm	1300mm	No
MDSF0516C540S	1.5mm	500mm	1600mm	No
MDSF0516C541S	1.5mm	500mm	1600mm	No
MDSF0518C540S	1.5mm	500mm	1800mm	No
MDSF0518C541S	1.5mm	500mm	1800mm	No
MDSF0524C540S	1.5mm	500mm	2400mm	No

物料号	厚度	适配外壳高度	适配外壳宽度	快速发货
MDSF0524C541S	1.5mm	500mm	2400mm	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE