

ProAir 空调



The ProAir Harsh Environment Air Conditioner protects components exposed in corrosive environments on the ambient side of the air conditioner. The unit has few fasteners and a hinged door for quick service and maintenance access. The smooth surface and optional hood provides protection from splashed water.

功能

紧固件外露少，美观大方

由可清洗、重复使用的铝制滤网保护盘管，实现最大制冷量

R134a 或 R407c 制冷剂

可靠机械温控器，位于设备过滤器后面

强大的往复式压缩机

钣金罩壳适合恶劣的工厂和室外环境

高性能风扇和鼓风机，专为密集排放机柜设计

法兰接口，易于安装

出厂前，每台产品都经过严苛的功能测试

标准室内空调型号也包括机电温控器和浪涌保护器

附赠安装五金件、密封条和用户手册，使用更方便。

Easy maintenance: hinged front cover allows quick access to all components; condenser coil can be cleaned while unit is still mounted to the cabinet

Models for 115, 230 and 460 single phase VAC power input

Operating temperature range from -40 F/-40 C to 131 F/55 C (with optional low-ambient package)

技术参数

Table 1/1						
物料号	高度	宽度	深度	标称电压	远程访问控制	相数
CR290226G500	749mm	400mm	219mm	230V	否	1
CR230246G500	584mm	254mm	222mm	460V	否	1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE