

PTC 加热器紧凑型

PTC

加热器可通过保持机柜内稳定的温度，保护机柜内的设备免受低温、冷凝等造成的损坏，从而提高暴露于环境中的电子元件的工作效率和使用寿命，并减少污染。

工业标准

CE，防护等级：IP20

功能

PTC 发热元件、自调整 and 高温限制

特别设计的铝制质主体具有烟囱效果，能稳定地释放热量

内置风扇，可实现均衡快速冷却

压力端子连接，安装简单快捷

Safety protection: automatic protection against fan failure

Applied power supply: 230VAC 50/60Hz

Standard 35-mm DIN rail mounting

Wiring: 3-pole clamp terminal, 2.5mm²

Cover material of wiring terminals: black engineering plastic UL94V-0

技术参数

材料： 铝

完成： 阳极氧化

颜色： 黑色

Table 1/1						
物料号	标称电压	标称容量 W	交流电压	工作温度	在 200°C 时的输出热功率	快速发货
IAHSF2500000S	220V	250W	200V	-45 to 70°C	250W	No
IAHSF4000000S	220V	400W	200V	-45 to 70°C	400W	No

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE