


A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain



功能

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

技术参数

完成: 普通

材料: 钢

100% 美国国内内容: 是

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	长度 1 (L1)
EL12A2D6	12 mm	#4	10M	35 mm		41 mm
EL16A2D6	16 mm	#5	15M	38 mm		56 mm
EL20A2D6	20 mm	#6	20M	48 mm		71 mm

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	长度 1 (L1)
EL43TA2D6	43 mm	#14	45M	102 mm	64 mm	101 mm
EL57TA2D6	57 mm	#18	55M	130 mm	76 mm	164 mm
EL22A2D6	22 mm	#7		51 mm		80 mm
EL25A2D6	25 mm	#8	25M	57 mm		85 mm
EL28A2D6	28 mm	#9	30M	70 mm		91 mm
EL32A2D6	32 mm	#10		76 mm		96 mm
EL36A2D6	36 mm	#11	35M	83 mm		100 mm


Table 2/2			
物料号	长度 2 (L2)	杆深 (BD)	单位重量
EL12A2D6		15mm	0.28 kg
EL16A2D6		22mm	0.43 kg
EL20A2D6		28mm	0.87 kg
EL43TA2D6	25 mm	56mm	6.32 kg
EL57TA2D6	25 mm	71mm	12.81 kg
EL22A2D6		32mm	1.1 kg
EL25A2D6		35mm	1.46 kg
EL28A2D6		38mm	2.39 kg

物料号	长度 2 (L2)	杆深 (BD)	单位重量
EL32A2D6		40mm	2.94 kg
EL36A2D6		43mm	3.6 kg

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE