

C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round



认证



功能

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

技术参数

完成: 普通

材料: 钢

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	长度 (L)	杆深 (BD)
EL16C12SWSP 01	16 mm	#5	15M	25 mm	80mm	24mm

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	长度 (L)	杆深 (BD)
EL20C12SWSP 01	20 mm	#6	20M	30 mm	100mm	35mm
EL25C12SWSP 01	25 mm	#8	25M	40 mm	110mm	40mm
EL32C12SWSP 01	32 mm	#10		50 mm	120mm	45mm
EL36C12SWSP 01	36 mm	#11	35M	50 mm	140mm	43mm
EL40C12SWSP 01	40 mm			60 mm	150mm	57mm

Table 2/2


物料号	单位重量
EL16C12SWSP01	0.26 kg
EL20C12SWSP01	0.46 kg
EL25C12SWSP01	0.9 kg
EL32C12SWSP01	1.52 kg
EL36C12SWSP01	1.76 kg
EL40C12SWSP01	2.69 kg

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE