

C3SW Side Weldable Half-Coupler, Flat



功能

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Machined from weldable grades of steel

技术参数

完成: 普通

材料: 钢

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	长度 (L)	高度 [1] (H1)
EL20C3SWN	20 mm	#6	20M	50 mm	108mm	45mm
EL25C3SWN	25 mm	#8	25M	50 mm	118mm	48mm
EL28C3SWN	28 mm	#9	30M	60 mm	118mm	56mm
EL32C3SWN	32 mm	#10		60 mm	118mm	56mm
EL36C3SWN	36 mm	#11	35M	80 mm	118mm	69mm


Table 2/2			
物料号	高度 [2] (H2)	杆深 (BD)	单位重量
EL20C3SWN	19mm	28mm	1.52 kg
EL25C3SWN	21mm	34mm	1.63 kg
EL28C3SWN	25mm	38mm	2.33 kg
EL32C3SWN	25mm	40mm	2.25 kg
EL36C3SWN	30mm	43mm	3.88 kg

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE