


A2D6 Mechanical Anchor for Future Extension, Plain, 16 mm, #5, 15M

物料号

EL16A2D6



功能

Replaces conventional hooked reinforcing bar

Commonly used for future extensions in both beam/column and roof/column connections

Head area exceeds 5x bar area (net 4x)

产品属性

材料: 钢

完成: 普通

100% 美国国内内容: 是

钢筋尺寸, 公制: 16 mm

钢筋尺寸, 美国: #5

钢筋尺寸, 加拿大: 15M

直径 1 (Ø1): 38 mm

长度 1 (L1): 56 mm

杆深 (BD): 22mm


单位重量: 0.43 kg

设计符合: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 1 型（125% 指定屈服强度）;ACI 318 2 型（指定抗拉强度）;ACI 349;ACI 359;AS3600

其他产品详情

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE