


PFF Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14 Couplers, Worldwide Design



功能

Designed for use with the P13/P14 coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

技术参数

材料: 高密度聚乙烯 (HDPE); 钢


设计版本: 全球 (全球可供货的材料)

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	高度 (H)	颜色
EL12PFFN	12 mm	#4	10M	65 mm	17 mm	红色
EL22PFFN	22 mm	#7		95 mm	20 mm	蓝色
EL28PFFN	28 mm	#9	30M	95 mm	20 mm	黑色

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 (Ø)	高度 (H)	颜色
EL16PFFN	16 mm	#5	15M	65 mm	20 mm	黑色
EL32PFFN	32 mm	#10		95 mm	20 mm	黄色
EL20PFFN	20 mm	#6	20M	75 mm	20 mm	黄色
EL36PFFN	36 mm	#11	35M	95 mm	20 mm	蓝色
EL25PFFN	25 mm	#8	25M	95 mm	20 mm	红色
EL40PFFN	40 mm			95 mm	20 mm	绿色

Table 2/2	
物料号	包装数量
EL12PFFN	50
EL22PFFN	15
EL28PFFN	15
EL16PFFN	50
EL32PFFN	15
EL20PFFN	25
EL36PFFN	15
EL25PFFN	15
EL40PFFN	15



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE