

T-Series Vertical Installation Equipment



T-Series vertical installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a bottom support clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

功能

Simplifies ordering

Used to splice the same diameter bars

All components are designed for an extended life

技术参数

Table 1/1

物料号	材料	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大
RBW7395V	钢, Graphite	16 mm	#5	15M
RBW7396V	钢, Graphite	20 mm	#6	20M
RBW7397V	钢, Graphite	22 mm	#7	
RBW7398V	钢, Graphite	25 mm	#8	25M
RBW7399V	钢, Graphite	28 mm	#9	30M
RBW73910V	钢, Graphite	32 mm	#10	


物料号	材料	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大
RBW73911V	钢, Graphite	36 mm	#11	35M
RBW73914V	钢, Graphite	43 mm	#14	45M
RBW73918V	钢, Graphite	57 mm	#18	55M

其他产品详情

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Bottom Support Clamp.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE