


# T-Series Vertical Transition Sleeve



## 功能

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

## 技术参数

完成: 普通  
 套管: 标准长度  
 材料: 钢  
 100% 美国国内内容: 是

Table 1/2

| 物料号         | 钢筋尺寸, 公制     | 钢筋尺寸, 美国 | 钢筋尺寸, 加拿大 | 直径 1 (Ø1) | 直径 2 (Ø2) | 长度 1 (L1) |
|-------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RBT1114101A | 43 mm, 36 mm | #14, #11 | 45M, 35M  | 70 mm     | 52 mm     | 152 mm    |
| RBT1418101A | 57 mm, 43 mm | #18, #14 | 55M, 45M  | 86 mm     | 67 mm     | 165 mm    |


| Table 2/2   |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 物料号         | 长度 2 (L2) | 单位重量    |
| RBT1114101A | 76 mm     | 2.19 kg |
| RBT1418101A | 76 mm     | 3.55 kg |

### 其他产品详情

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

### 图



### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE