

## 凭借稳健的铁路车载解决方案确保高效、可靠和安全

### 简便易用且经过认证的解决方案

nVent SCHROFF 对经认证的铁路车载机箱解决方案投入了大量资金，以期为客户提供完备的产品组合。这些产品易于使用，能够充分满足客户对坚固性和高性能的需求。这项投资是nVent SCHROFF 产品持续改进策略的一部分。nVent SCHROFF 导轨产品组合完成了升级，按照欧洲标准和法规进行了极其严格的测试。

### 消防安全升级 - NVENT SCHROFF 插箱配件和组件升级

EN45545 标准适用于铁路车辆和轨道车辆设备，旨在保护铁路车辆内的工作人员和乘客免受火灾中烟雾和有毒气体的侵害。升级后的nVent SCHROFF 导轨产品组合更换了组件主要原材料，并添加了新产品。

使用nVent SCHROFF 新一代导轨，我们的客户将能获得以下优势：

- 显著提高稳定性
- 提高消防安全性 (达到 UL-VO 以及 EN45545-2, R22, R23 和 R24 HL3 防火等级)
- 面向未来的材料 (符合 RoHS, REACH 以及 IEC61249-2-21 “无卤素”标准)
- 更丰富的产品组合 (9 个新导轨)
- 经过改善的现代化产品设计


#### 前面板把手



类型：IEL



类型：IET



类型：静态梯形

#### 编码销钉



#### 导轨



类型：标准



类型：配件和键控模块





类型：加固配件



类型：带编码

#### 绝缘条



## EUROPACPRO 插箱

nVent SCHROFF 推出的 EuropacPRO 19" 插箱易于配置和设计,用于容纳和保护电子设备。采用模块化平台,符合各种规范标准,支持改造和定制解决方案。EuropacPRO 插箱能够满足各种需求,从节省成本到加固、抗冲击和抗振,全面覆盖。

- 抗冲击和抗振动性能达到 EN 45545, EN 50155, MIL-STD-167, IEC 61587 DL3, MIL-STD-810G, MIL-STD-901D, NF F 60-002 标准
- EMC 屏蔽,带不锈钢或织物衬垫
- 模块化插箱,兼容多种标准组件
- 兼容多种前面板、插入式装置和配件



标准 EuropacPRO 插箱





定制 EuropacPRO 插箱

## 车载机架

nVent SCHROFF 的创新车载机架 (OBR) 不仅可以提高车载电子设备的空间利用率,而且还能降低运输成本。

- 适用于 1, 2 或 3 U SNCF 插箱 (NF F61-005, CF 60-002)
- 适用于持续振动、冲击、高温和高湿度环境
- 高3, 6 和 9U, 宽 36 和 84HP, 深 341.8 mm
- 焊接符合 EN15085 (CL2) 和 AWS 标准
- 后侧配有标准连接器;可以针对 SNCF 编码销对支架进行自定义编码



详情请访问: [铁路和运输解决方案 | nVent](#)

### 欧洲

德国施特劳本哈尔特  
电话: +49.7082.794.0

法国贝特斯克多尔  
电话: +33.3.88.90.64.90

波兰华沙  
电话: +48.22.209.98.35

意大利阿萨戈  
电话: +39.02.5776151.224

### 北美洲

全部地区  
电话: +1.763.422.2661

### 中东地区与印度

阿拉伯联合酋长国迪拜  
电话: +971.4.823.8666

印度班加罗尔  
电话: +91.80.6715.8900

土耳其伊斯坦布尔  
电话: +90.541.3680941

### 亚洲

中国上海  
电话: +86.21.2412.6943

中国青岛  
电话: +86.523.8771.6101

新加坡  
电话: +65.6768.5800

日本新横滨  
电话: +81.45.476.0271



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER