



CONNECT AND PROTECT

IEC模块化落地机柜



nvent

HOFFMAN

nVent HOFFMAN始终致力于提高您的生产效率、降低运营成本。

我们不仅提供多样的机箱机柜、冷却方案,灵活的数字化工具,也有辅助盘柜车间自动化的加工设备。

我们使用 Steinhauer设备,对HOFFMAN机箱机柜成本进行快速的开孔和个性化加工,为您的业务助力。



<https://hoffman.nvent.com/zh-cn/products/modification-equipment>

目录

单开门 MCS	1
双开门 MCD	11
单开门 MCS-HP	19
断路器柜 MCF	23
附件 安装板	31
附件 安装轨	45
附件 19" 角轨	57
附件 层板	75
附件 固定	83
附件 门体	91
附件 锁具	103
附件 联锁系统	105
附件 并柜和吊装	109
附件 散热	117
附件 走线	120
附件 接地	123
产品编号一览表	124

碳钢系列

单开门 | MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



01

模块化落地机柜

1

材质:

框架:1.5 mm 碳钢喷粉。门:2 mm 碳钢喷粉。背板、顶盖和侧板:1.5 mm 碳钢喷粉。安装板:3 mm 镀锌钢板。底板:1 mm 镀锌钢板。

框架:

采用开放式辊压型材,激光焊接,根据DIN 43660标准要求,框架内外两侧均配有25mm间距的模数孔阵。

门:

门体标配四个铰链,支持开门方向左右互换。还配有带25mm间距模数孔的门加强筋。

背板:

用 M6 梅花螺丝固定在框架后部。也可以将背板拆除,订购门体进行安装。

侧板:

以附件形式供货。

顶盖:

可拆卸式顶盖。

锁:

4点定位锁杆系统,不干涉柜内使用空间,标配平板锁及3mm双翅锁芯。另有提拉锁, T型锁及各类锁芯可供选配。

底部进线盖板:

由3-4块盖板组成(机柜深度>600时,盖板为4块)

安装板:

安装板可从卡槽推入柜内安装。可订购附件MPD02实现深度方向每25mm距离的自由调节。标准配置中,安装板将为客户装好交付,默认安装位置与框架齐平。

接地:

所有面板均自带接地点,也可通过独立接地点接地。

表面处理:

RAL 7035 粉末喷涂。

防护等级:

IP 55| TYPE 12, 13| IK 10

安装要求:

标准配置不含侧板,方便客户进行并柜。若以单柜形式使用,需加购侧板。

标准配置:

框架带门,背板,顶盖,底板和安装板。400mm宽的机柜不包括安装板、底板和门加强筋,高度为2200mm的机柜,还在深度方向加配了两根CMB导轨,增强柜体支撑力。所有的标准配置均带木托盘和接地接口。所有包装材料均可回收。



机柜选型清单 | MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10


带安装板

机柜尺寸			安装板尺寸		可用深度	订货号
H	W	D	h	w	d	
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5


无安装板、底板和门加强筋

机柜尺寸			订货号
H	W	D	
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5


*如需订购含吊环和安装板深度调节支架的标准产品, 请联系当地销售。




俯视图 (不含顶盖)



剖面俯视图 (不含底部盖板)



安装板视图




附件选配清单 | MCS

机柜				安装						
页码	H	W	D	安装板	全宽安装板*	全宽安装板滑轨	快装式安装轨 (高度方向)	快装式安装轨 (宽度方向)	螺钉固定式外部安装轨 (宽度方向)	螺钉固定式外部安装轨 (深度方向)
				31	36	37	46	46	47	47
MCS18044R5	1800	400	400	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400	CLPO400	CLPO400
MCS18045R5	1800	400	500	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400	CLPO400	CLPO500
MCS18046R5	1800	400	600	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400	CLPO400	CLPO600
MCS18055R5	1800	500	500	MP1805	MPW1805	MTS500	CLPF1800	CLPF500	CLPO500	CLPO500
MCS18064R5	1800	600	400	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600	CLPO600	CLPO400
MCS18065R5	1800	600	500	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600	CLPO600	CLPO500
MCS18066R5	1800	600	600	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600	CLPO600	CLPO600
MCS18084R5	1800	800	400	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO400
MCS18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO500
MCS18086R5	1800	800	600	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCS18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO400
MCS18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO500
MCS18106R5	1800	1000	600	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO600
MCS20044R5	2000	400	400	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO400
MCS20045R5	2000	400	500	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO500
MCS20046R5	2000	400	600	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO600
MCS20048R5	2000	400	800	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400	CLPO400	CLPO800
MCS20055R5	2000	500	500	MP2005	MPW2005	MTS500	CLPF2000	CLPF500	CLPO500	CLPO500
MCS20064R5	2000	600	400	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO400
MCS20065R5	2000	600	500	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO500
MCS20066R5	2000	600	600	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO600
MCS20068R5	2000	600	800	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600	CLPO600	CLPO800
MCS20084R5	2000	800	400	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO400
MCS20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO500
MCS20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCS20088R5	2000	800	800	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO800
MCS20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO400
MCS20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO500
MCS20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO600
MCS20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO800
MCS22066R5	2200	600	600	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600	CLPO600	CLPO600
MCS22068R5	2200	600	800	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600	CLPO600	CLPO800
MCS22086R5	2200	800	600	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCS22088R5	2200	800	800	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800	CLPO800	CLPO800

* 需订购MTS配合使用。

01

模块化落地机柜



机柜	安装						
	H	W	D	快装式安装轨 (深度方向)	螺钉固式安装轨 (宽度方向)	螺钉固式安装轨 (宽度方向)	单排孔导轨
页码				46	45	45	47
MCS18044R5	1800	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402
MCS18045R5	1800	400	500	CLPF500	CLPK400	CLPK500	CMB502
MCS18046R5	1800	400	600	CLPF600	CLPK400	CLPK600	CMB602
MCS18055R5	1800	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502
MCS18064R5	1800	600	400	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402
MCS18065R5	1800	600	500	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CMB502
MCS18066R5	1800	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS18084R5	1800	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
MCS18085R5	1800	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502
MCS18086R5	1800	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCS18104R5	1800	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MCS18105R5	1800	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCS18106R5	1800	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602
MCS20044R5	2000	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402
MCS20045R5	2000	400	500	CLPF500	CLPK400	CLPK500	CMB502
MCS20046R5	2000	400	600	CLPF600	CLPK400	CLPK600	CMB602
MCS20048R5	2000	400	800	CLPF800	CLPK400	CLPK800	CMB802
MCS20055R5	2000	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502
MCS20064R5	2000	600	400	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402
MCS20065R5	2000	600	500	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CMB502
MCS20066R5	2000	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS20068R5	2000	600	800	CLPF800	CLPK600	CLPK800	CMB802
MCS20084R5	2000	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
MCS20085R5	2000	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502
MCS20086R5	2000	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCS20088R5	2000	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802
MCS20104R5	2000	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MCS20105R5	2000	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCS20106R5	2000	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602
MCS20108R5	2000	1000	800	CLPF800	CLPK1000	CLPK800	CMB802
MCS22066R5	2200	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602
MCS22068R5	2200	600	800	CLPF800	CLPK600	CLPK800	CMB802
MCS22086R5	2200	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCS22088R5	2200	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802

附件选配清单 | MCS

									
机柜				安装					
	H	W	D	全高摇架 *	摇架, 中部 *	摇架, 侧边 *	摇架支撑轨	19"角轨**	19"角轨支架
页码				57	59	61	65	68	69
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	-	-	-
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	-	-	-
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	-	-	-
MCS18055R5	1800	500	500	-	-	-	-	-	-
MCS18064R5	1800	600	400	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18065R5	1800	600	500	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18066R5	1800	600	600	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600
MCS18084R5	1800	800	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18085R5	1800	800	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18086R5	1800	800	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800
MCS18104R5	1800	1000	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS18105R5	1800	1000	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS18106R5	1800	1000	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	-	-	-
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	-	-	-
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	-	-	-
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	-	-	-
MCS20055R5	2000	500	500	-	-	-	-	-	-
MCS20064R5	2000	600	400	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20065R5	2000	600	500	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20066R5	2000	600	600	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20068R5	2000	600	800	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600
MCS20084R5	2000	800	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20085R5	2000	800	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20086R5	2000	800	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20088R5	2000	800	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800
MCS20104R5	2000	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20105R5	2000	1000	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20106R5	2000	1000	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS20108R5	2000	1000	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-
MCS22066R5	2200	600	600	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600
MCS22068R5	2200	600	800	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600
MCS22086R5	2200	800	600	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800
MCS22088R5	2200	800	800	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800

* 需订购ESFB配合使用。
** 需订购CIB、CID或CIWR配合使用。

01

模块化落地机柜



机柜				固定				
页码	H	W	D	底座前后盖板 (100 mm 高)	底座双侧盖板 (100 mm 高)	底座前后盖板 (200 mm 高)	底座双侧盖板 (200 mm 高)	通风底座前后盖板 (100 mm 高)
页码				83	85	83	85	84
MCS18044R5	1800	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040
MCS18045R5	1800	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040
MCS18046R5	1800	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040
MCS18055R5	1800	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-
MCS18064R5	1800	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MCS18065R5	1800	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060
MCS18066R5	1800	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MCS18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCS18086R5	1800	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCS18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCS18106R5	1800	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100
MCS20044R5	2000	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040
MCS20045R5	2000	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040
MCS20046R5	2000	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040
MCS20048R5	2000	400	800	PF1040	PS1080	PF2040	PS2080	PV1040
MCS20055R5	2000	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-
MCS20064R5	2000	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060
MCS20065R5	2000	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060
MCS20066R5	2000	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS20068R5	2000	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060
MCS20084R5	2000	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080
MCS20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCS20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS20088R5	2000	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080
MCS20104R5	2000	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCS20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCS20106R5	2000	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100
MCS20108R5	2000	1000	800	PF1100	PS1080	PF2100	PS2080	PV1100
MCS22066R5	2200	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060
MCS22068R5	2200	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060
MCS22086R5	2200	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080
MCS22088R5	2200	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080

附件选配清单 | MCS

机柜	尺寸			散热	走线		
	H	W	D	通风顶盖	线缆固定轨 (外部)	线缆固定轨 (内部)	通风底板
页码				117	121	120	119
MCS18044R5	1800	400	400	-	CABP400	CAB400	-
MCS18045R5	1800	400	500	-	CABP400	CAB400	-
MCS18046R5	1800	400	600	-	CABP400	CAB400	-
MCS18055R5	1800	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-
MCS18064R5	1800	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	-
MCS18065R5	1800	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	-
MCS18066R5	1800	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS18084R5	1800	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	-
MCS18085R5	1800	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	-
MCS18086R5	1800	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS18104R5	1800	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	-
MCS18105R5	1800	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	-
MCS18106R5	1800	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	-
MCS20044R5	2000	400	400	-	CABP400	CAB400	-
MCS20045R5	2000	400	500	-	CABP400	CAB400	-
MCS20046R5	2000	400	600	-	CABP400	CAB400	-
MCS20048R5	2000	400	800	-	CABP400	CAB400	-
MCS20055R5	2000	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-
MCS20064R5	2000	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	-
MCS20065R5	2000	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	-
MCS20066R5	2000	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS20068R5	2000	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608
MCS20084R5	2000	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	-
MCS20085R5	2000	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	-
MCS20086R5	2000	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS20088R5	2000	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808
MCS20104R5	2000	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	-
MCS20105R5	2000	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	-
MCS20106R5	2000	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	-
MCS20108R5	2000	1000	800	CVR1008R5	CABP1000	CAB1000	CVB1008
MCS22066R5	2200	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS22068R5	2200	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608
MCS22086R5	2200	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS22088R5	2200	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808

01

模块化落地机柜



机柜				门			并柜	
	H	W	D	钢板门*	玻璃门*	内门	侧板	并柜分隔板**
页码				91	93	95	109	113
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS18055R5	1800	500	500	DN1805R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18064R5	1800	600	400	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18065R5	1800	600	500	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18066R5	1800	600	600	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18084R5	1800	800	400	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18085R5	1800	800	500	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18086R5	1800	800	600	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18104R5	1800	1000	400	DN1810R5	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18105R5	1800	1000	500	DN1810R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18106R5	1800	1000	600	DN1810R5	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS20055R5	2000	500	500	DN2005R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20064R5	2000	600	400	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20065R5	2000	600	500	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20066R5	2000	600	600	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20068R5	2000	600	800	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20084R5	2000	800	400	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20085R5	2000	800	500	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20086R5	2000	800	600	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20088R5	2000	800	800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20104R5	2000	1000	400	DN2010R5	DNG2010R5	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20105R5	2000	1000	500	DN2010R5	DNG2010R5	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20106R5	2000	1000	600	DN2010R5	DNG2010R5	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20108R5	2000	1000	800	DN2010R5	DNG2010R5	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS22066R5	2200	600	600	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22068R5	2200	600	800	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2208R5	SPD2208
MCS22086R5	2200	800	600	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22088R5	2200	800	800	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2208R5	SPD2208

* 需订购DNMK配合使用。
** 需订购CCJ配合使用。

模块化落地机柜

碳钢系列

双开门 | MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



材质:

框架:1.5 mm 碳钢喷粉。门:2 mm 碳钢喷粉。背板、顶盖和侧板:1.5 mm 碳钢喷粉。安装板:3 mm 镀锌钢板。底板:1 mm 镀锌钢板。

框架:

采用开放式辊压型材,激光焊接,根据DIN 43660标准要求,框架内外两侧均配有25mm间距的模数孔阵。

门:

门体标配四个铰链,标配带25mm间距模数孔的门加强筋。不支持门体左右互换。

背板:

用 M6 梅花螺丝固定在框架后部。也可以将背板拆除,订购门体进行安装。

侧板:

以附件形式供货。

顶盖:

可拆卸式顶盖。

锁:

4点定位锁杆系统,不干涉柜内使用空间,标配平板锁及3mm双翅锁芯。另有提拉锁,T型锁及各类锁芯可供选配。

底部进线盖板:

由3-4块盖板组成(机柜深度>600时,盖板为4块)

安装板:

安装板可从卡槽推入柜内安装。可订购附件MPD02实现深度方向每25mm距离的自由调节。标准配置中,安装板将为客户装好交付,默认安装位置与框架齐平。

接地:

所有面板均自带接地点,也可通过独立接地点接地。

表面处理:

RAL 7035 粉末喷涂。

防护等级:

IP 55| TYPE 12, 13| IK 10

安装要求:

标准配置不含侧板,方便客户进行并柜。若以单柜形式使用,需加购侧板。

标准配置:

框架带门,背板,顶盖,底板和安装板。高度为2200mm的机柜,还在深度方向加配了两根CMB导轨,增强柜体支撑力。所有的标准配置均带木托盘和接地接口。所有包装材料均可回收。







机柜选型清单 | MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

机柜尺寸			安装板尺寸		可用深度	订货号
H	W	D	h	w	d	
1800	800	500	1694	694	459	MCD18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCD18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCD18105R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MCD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MCD18125R5
1800	1200	600	1694	1094	559	MCD18126R5
2000	800	500	1894	694	459	MCD20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCD20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCD20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCD20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCD20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCD20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCD20108R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MCD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MCD20125R5
2000	1200	600	1894	1094	559	MCD20126R5
2000	1200	800	1894	1094	759	MCD20128R5
2200	1000	600	2094	894	559	MCD22106R5
2200	1200	600	2094	1094	559	MCD22126R5

*如需订购含吊环和安装板深度调节支架的标准产品, 请联系当地销售。



附件选配清单 | MCD

						
机柜				安装		
	H	W	D	安装板	全宽安装板*	全宽安装板滑轨
页码				31	36	37
MCD18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800
MCD18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000
MCD18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000
MCD18124R5	1800	1200	400	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18125R5	1800	1200	500	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18126R5	1800	1200	600	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800
MCD20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800
MCD20088R5	2000	800	800	MP2008	MPW2008	MTS800
MCD20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20124R5	2000	1200	400	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20125R5	2000	1200	500	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20126R5	2000	1200	600	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20128R5	2000	1200	800	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD22106R5	2200	1000	600	MP2210	-	-
MCD22126R5	2200	1200	600	MP2212	-	-

*需订购MTS配合使用

											
机柜				安装							
	H	W	D	快装式安装轨	快装式安装轨	快装式安装轨	螺钉固定式安装轨	螺钉固定式安装轨	单排孔导轨	螺钉固定式外部安装轨 (宽度方向)	螺钉固定式外部安装轨
页码				46	46	46	45	45	47	47	47
MCD18085R5	1800	800	500	CLPF1800	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	CLPO800	CLPO500
MCD18104R5	1800	1000	400	CLPF1800	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000	CLPO400
MCD18105R5	1800	1000	500	CLPF1800	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	CLPO1000	CLPO500
MCD18124R5	1800	1200	400	CLPF1800	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200	CLPO400
MCD18125R5	1800	1200	500	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200	CLPO500
MCD18126R5	1800	1200	600	CLPF1800	CLPF1200	CLPF600	CLPK1200	CLPK600	CMB602	CLPO1200	CLPO600
MCD20085R5	2000	800	500	CLPF2000	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	CLPO800	CLPO500
MCD20086R5	2000	800	600	CLPF2000	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602	CLPO800	CLPO600
MCD20088R5	2000	800	800	CLPF2000	CLPF800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802	CLPO800	CLPO800
MCD20104R5	2000	1000	400	CLPF2000	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	CLPO1000	CLPO400
MCD20105R5	2000	1000	500	CLPF2000	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	CLPO1000	CLPO500
MCD20106R5	2000	1000	600	CLPF2000	CLPF1000	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602	CLPO1000	CLPO600
MCD20108R5	2000	1000	800	CLPF2000	CLPF1000	CLPF800	CLPK1000	CLPK800	CMB802	CLPO1000	CLPO800
MCD20124R5	2000	1200	400	CLPF2000	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402	CLPO1200	CLPO400
MCD20125R5	2000	1200	500	CLPF2000	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502	CLPO1200	CLPO500
MCD20126R5	2000	1200	600	CLPF2000	CLPF1200	CLPF600	CLPK1200	CLPK600	CMB602	CLPO1200	CLPO600
MCD20128R5	2000	1200	800	CLPF2000	CLPF1200	CLPF800	CLPK1200	CLPK800	CMB802	CLPO1200	CLPO800
MCD22106R5	2200	1000	600	CLPF2200	CLPF1000	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602	CLPO1000	CLPO600

01

模块化落地机柜

1

机柜				门					
	H	W	D	双开门附门*			双开门主门*		
页码				92			92		
MCD18085R5	1800	800	500	DN1804LR5			DN1804RR5		
MCD18104R5	1800	1000	400	DN1805LR5			DN1805RR5		
MCD18105R5	1800	1000	500	DN1805LR5			DN1805RR5		
MCD18124R5	1800	1200	400	DN1806LR5			DN1806RR5		
MCD18125R5	1800	1200	500	DN1806LR5			DN1806RR5		
MCD18126R5	1800	1200	600	DN1806LR5			DN1806RR5		
MCD20085R5	2000	800	500	DN2004LR5			DN2004RR5		
MCD20086R5	2000	800	600	DN2008LR5			DN2008RR5		
MCD20088R5	2000	800	800	DN2008LR5			DN2008RR5		
MCD20104R5	2000	1000	400	DN2005LR5			DN2005RR5		
MCD20105R5	2000	1000	500	DN2005LR5			DN2005RR5		
MCD20106R5	2000	1000	600	DN2005LR5			DN2005RR5		
MCD20108R5	2000	1000	800	DN2005LR5			DN2005RR5		
MCD20124R5	2000	1200	400	DN2006LR5			DN2006RR5		
MCD20125R5	2000	1200	500	DN2006LR5			DN2006RR5		
MCD20126R5	2000	1200	600	DN2006LR5			DN2006RR5		
MCD20128R5	2000	1200	800	DN2006LR5			DN2006RR5		
MCD22106R5	2200	1000	600	DN2205LR5			DN2205RR5		
MCD22126R5	2200	1200	600	DN2206LR5			DN2206RR5		

*单独订购门体的时候需要加购DNMK配合使用。

				固定				散热	
	H	W	D	底座前后盖板 (100 mm 高)	底座双侧盖板 (100 mm 高)	底座前后盖板 (200 mm 高)	底座双侧盖板 (200 mm 高)	通风底座前后 盖板	通风顶盖
页码				83	85	83	85	84	117
MCD18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5
MCD18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100	CVR1004R5
MCD18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5
MCD18124R5	1800	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	CVR1204R5
MCD18125R5	1800	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	CVR1205R5
MCD18164R5	1800	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	CVR1604R5
MCD20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5
MCD20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080	CVR0806R5
MCD20088R5	2000	800	800	PF1080	PS1080	PF2080	PS2080	PV1080	CVR0808R5
MCD20104R5	2000	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100	CVR1004R5
MCD20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5
MCD20106R5	2000	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100	CVR1006R5
MCD20108R5	2000	1000	800	PF1100	PS1080	PF2100	PS2080	PV1100	CVR1008R5
MCD20124R5	2000	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	CVR1204R5
MCD20125R5	2000	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	CVR1205R5
MCD20126R5	2000	1200	600	PF1120	PS1060	PF2120	PS2060	PV1120	CVR1206R5
MCD20128R5	2000	1200	800	PF1120	PS1080	PF2120	PS2080	PV1120	CVR1208R5
MCD22106R5	2200	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100	CVR1006R5


附件选配清单 | MCD

机柜				并柜		走线		
	H	W	D	侧板	并柜分隔板 *	线缆固定轨(内部)	线缆固定轨(内部)	通风底板
页码				109	113	121	120	119
MC	1800	800	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP800	CAB800	-
MCD18104R5	1800	1000	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP1000	CAB1000	-
MCD18105R5	1800	1000	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1000	CAB1000	-
MCD18124R5	1800	1200	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP1200	CAB1200	-
MCD18125R5	1800	1200	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1200	CAB1200	-
MCD18126R5	1800	1200	600	SPM1806R5	SPD1806	CABP1200	CAB1200	CVB1206
MCD20085R5	2000	800	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	-
MCD20086R5	2000	800	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP800	CAB800	CVB0806
MCD20088R5	2000	800	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP800	CAB800	CVB0808
MCD20104R5	2000	1000	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP1000	CAB1000	-
MCD20105R5	2000	1000	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1000	CAB1000	-
MCD20106R5	2000	1000	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP1000	CAB1000	-
MCD20108R5	2000	1000	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP1000	CAB1000	-
MCD20124R5	2000	1200	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP1200	CAB1200	-
MCD20125R5	2000	1200	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1200	CAB1200	-
MCD20126R5	2000	1200	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP1200	CAB1200	CVB1206
MCD20128R5	2000	1200	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP1200	CAB1200	CVB1208
MCD22106R5	2200	1000	600	SPM2206R5	SPD2206	CABP1000	CAB1000	-
MCD22126R5	2200	1200	600	SPM2206R5	SPD2206	CABP1200	CAB1200	CVB1206

* 需订购CCJ 配合使用。

01

模块化落地机柜



模块化落地机柜
碳钢系列
单开门 | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



材质:

框架:1.5 mm 碳钢喷粉。门:2 mm 碳钢喷粉。背板、顶盖和侧板:1.5 mm 碳钢喷粉。
安装板:3 mm 镀锌钢板。底板:1 mm 镀锌钢板。

框架:

采用开放式辊压型材,激光焊接,根据DIN 43660标准要求,框架内外两侧均配有25mm间距的模数孔阵。

门:

门体标配四个铰链,支持开门方向左右互换。还配有带25mm间距模数孔的门加强筋。

背板:

用 M6 梅花螺丝固定在框架后部。也可以将背板拆除,订购门体进行安装。

侧板:

以附件形式供货。

顶盖:

可拆卸式顶盖。

锁:

4点定位锁杆系统,不干涉柜内使用空间,标配平板锁及3mm双翅锁芯。另有提拉锁,T型锁及各类锁芯可供选配。

底部进线盖板:

一体式底板,四周采用聚氨酯材质密封圈垫密封,以确保最佳的防护效果。

安装板:

安装板可从卡槽推入柜内安装。可订购附件MPD02实现深度方向每25mm距离的自由调节。标准配置中,安装板将为客户装好交付,默认安装位置与框架齐平。

接地:

所有面板均自带接地点,也可通过独立接地点接地。

表面处理:

RAL 7035 粉末喷涂。

防护等级:


IP66|TYPE 4, 12, 13|IK 10.

安装要求:

标准配置不含侧板,方便客户进行并柜。若以单柜形式使用,需加购侧板。

标准配置:

框架带门,背板,顶盖,底板和安装板。所有的标准配置均带木托盘和接地接口。所有包装材料均可回收。





机柜选型清单 | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

机柜尺寸			安装板尺寸		可用深度	订货号
H	W	D	h	w	d	
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086HP

*可按客户要求提供其他尺寸。如果深度大于 700 mm，定制特殊侧板。





模块化落地机柜
碳钢系列
断路器柜 | MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



**材质:**

框架:1.5 mm 碳钢喷粉。门:2 mm 碳钢喷粉。背板、顶盖和侧板:1.5 mm 碳钢喷粉。
安装板:3 mm 镀锌钢板。底板:1 mm 镀锌钢板。

框架:

采用开放式辊压型材,激光焊接,根据DIN 43660标准要求,框架内外两侧均配有25mm间距的模数孔阵。

门:

门体标配四组铰链,不支持开门方向左右互换。主门带加强筋,具有25mm间距模数孔。
辅门从内部锁定,为断路器开关把手的安装预留了开孔。

背板:

用 M6 梅花螺丝固定在框架后部。也可以将背板拆除,订购门体进行安装。

侧板:

以附件形式供货。

顶盖:

可拆卸式顶盖。

锁:

4点定位锁杆系统,不干涉柜内使用空间,标配平板锁及3mm双翅锁芯。另有提拉锁,T型锁及各类锁芯可供选配。断路器开门上下各配有一处双翅锁,便于开关门体,另有其他类型锁芯可供选配。

底部进线盖板:

底部进线板由3块盖板组成。

安装板:

安装板可从卡槽推入柜内安装。可订购附件MPD02实现深度方向每25mm距离的自由调节。
标准配置中,安装板将为客户装好交付,默认安装位置与框架齐平。

接地:

所有面板均自带接地点,也可通过独立接地点接地。

表面处理:

RAL 7035 粉末喷涂。

防护等级:

IP 55| TYPE 12, 13|IK 10

安装要求:

使用时,需配加装SPM侧板封闭柜体。加购FMD附件实现主柜联锁功能,加购FMA、FMB、FMS附件实现主柜与辅柜的联锁功能。

标准配置:


框架带门,背板,顶盖,底板和安装板。所有的标准配置均带木托盘和接地接口。
所有包装材料均可回收。

机柜选型清单 | MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

机柜尺寸			门尺寸	
H	W	D	w	订货号
1800	800	400	800	MCF18084R5
1800	800	500	800	MCF18085R5
1800	1000	500	1000	MCF18105R5
2000	800	500	800	MCF20085R5
2000	800	600	800	MCF20086R5
2000	1000	500	1000	MCF20105R5






附件选配清单 | MCF

										
机柜				安装						
	H	W	D	安装板	全宽安装板*	全宽安装板滑轨	快装式安装轨 (高度方向)	快装式安装轨 (宽度方向)	螺钉固定式外部安装 (宽度方向)	螺钉固定式外部安装 (深度方向)
页码				31	36	37	46	46	47	47
MCF18084R5	1800	800	400	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO400
MCF18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800	CLPO800	CLPO500
MCF18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPO1000	CLPO500
MCF20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO500
MCF20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800	CLPO800	CLPO600
MCF20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000	CLPO1000	CLPO500

*需订购MTS配合使用。

							
机柜				安装			
	H	W	D	快装式安装轨 (深度方向)	螺钉固定式安装轨 (宽度方向)	螺钉固定式安装轨 (深度方向)	单排孔导轨
页码				46	45	45	47
MCF18084R5	1800	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
MCF18085R5	1800	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502
MCF18105R5	1800	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502
MCF20085R5	2000	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502
MCF20086R5	2000	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602
MCF20105R5	2000	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502

01

模块化落地机柜



机柜				固定						散热	
	H	W	D	底座前后盖板 (100 mm 高)	底座双侧盖板 (100 mm 高)	底座前后盖板 (200 mm 高)	底座双侧盖板 (200 mm 高)	通风底座前后 盖板 (100 mm 高)	通风顶盖		
页码				83	85	83	83	84	117		
MCF18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080	CVR0804R5		
MCF18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5		
MCF18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5		
MCF20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5		
MCF20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080	CVR0806R5		
MCF20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5		

机柜				并柜		走线			
	H	W	D	侧板	并柜分隔 *	线缆固定轨(外部)	线缆固定轨(内部)	通风底板	
页码				109	113	121	120	119	
MCF18084R5	1800	800	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP800	CAB800	-	
MCF18085R5	1800	800	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP800	CAB800	-	
MCF18105R5	1800	1000	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1000	CAB1000	-	
MCF20085R5	2000	800	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	-	
MCF20086R5	2000	800	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP800	CAB800	CVB0806	
MCF20105R5	2000	1000	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1000	CAB1000	-	

* 需订购CCJ配合使用。

模块化落地机柜

碳钢系列

附件|安装板

安装板，MP

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
固定	以标准方式安装标配安装板（平齐于框架）	无需其他附件	N/A
	以标准方式安装单独订购的安装板（平齐于框架）	安装板固定支架，MPA04	32
	标配安装板，需要调节安装深度	安装板深度调节支架，MPA02	32
	单订安装板，需要调节安装深度	安装板安装组件含深度调整，MPA06	33
	安装板侧面安装	安装板侧面安装组件，MPS04	32
	安装板背靠背安装	背靠背安装板支架，MPBB06	33
	安装板从后部安装	安装板后部安装组件，MPA04R *适用于宽度小于1000mm的机柜。	32
	安装板从后部安装，且深度方向再拓展20mm	安装板后部安装组件，MPA04R *适用于宽度小于1000mm的机柜。	32
铰链	全高安装板	安装板铰链，MPH01 底部承重轨，CB	34 49
	局部安装板	安装板铰链，MPH01 底部承重轨，CB 深度方向安装轨，CLPK/CLPF，4个	34 49 45/46
加固	安装板位于默认位置	安装板加固支架，MPE 单排孔导轨深度，CMB，2个	38
	安装板位于非默认位置	安装板加固支架，MPE 单排孔导轨深度，CMB，2个	37 47
	安装板自身加固	安装板加强轨，MPR	38

安装板，MP

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
并柜	安装板均位于默认位置，与框架齐平。	无	N/A
	安装板均位于非默认位置，与框架不齐平。	并柜填充板，MPF 每个机柜连接处一个	34

全宽安装板，MPW

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
固定	与框架齐平	无法实现	N/A
	可调深度	全宽安装板滑轨，MTS	37
加固	安装板加固	全宽安装板加强轨，MPWR	38

局部安装板，MPP

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
固定	与框架齐平	无需其他附件	N/A
	可调深度	螺钉固定式安装轨CLPK，4个 快装式安装轨CLPF，4个	45/46
	侧面安装，与框架齐平。	无需其他附件	N/A
铰链	前面安装，深度可调。	安装板铰链，MPH01 底部承重轨，CB 螺钉固定式安装轨，CLPK，4个 快装式安装轨，CLPF，4个	34 49 45/46
	侧面安装，深度可调。	安装板铰链，MPH01 底部承重轨，CB 螺钉固定式安装轨，CLPK，4个 快装式安装轨，CLPF，4个	34 49 45/46

模块化落地机柜

碳钢系列

附件|安装板

安装板, MP



说明: 标准安装板, 默认固定于柜内后部, 随标准品发出, 也可以使用安装板侧面安装支架MPS, 将其安装在机柜的侧面, 或使用安装板滑轨MTS从侧面滑入。对于在振动环境中的重载, 可选择安装板加强轨MPR, 安装板加强支架MPE或MPEF进行加固。

材质: 3 mm 镀锌钢板。

包装数量: 1个。

最大载荷: 6000 N。

安装要求: 单独订购的安装板需要借助MPA组件辅助安装, 若要调节安装板深度, 则需加购MPD附件。



机柜		安装板尺寸		订货号
H	W	h	w	
1800	400	1694	294	MP1804
1800	500	1694	394	MP1805
1800	600	1694	494	MP1806
1800	800	1694	694	MP1808
1800	1000	1694	894	MP1810
1800	1200	1694	1094	MP1812
2000	400	1894	294	MP2004
2000	500	1894	394	MP2005
2000	600	1894	494	MP2006
2000	800	1894	694	MP2008
2000	1000	1894	894	MP2010
2000	1200	1894	1094	MP2012
2200	600	2094	494	MP2206
2200	800	2094	694	MP2208
2200	1000	2094	894	MP2210
2200	1200	2094	1094	MP2212

安装板固定支架, MPA-P

说明: 本附件包含安装板安装支架MPA04和安装板深度调节支架MPD02。标准机柜自带安装板, 固定于默认位置, 若无特殊需求, 无需订购本附件。本附件仅适用于单独订购安装板, 且需要调整安装深度时使用。

材质: 3 mm碳钢镀锌

包装数量: 2个顶部支架, 2个底部滑动支架, 2个深度调节支架, 以及安装附件。

订货号

MPA06



安装板后部安装组件, MPA-R



说明: 从背面将安装板固定到机柜上。使用该组件既可以从背部将安装板平齐于框架安装, 也支持将安装板再后移20mm深度安装。

材质: 3 mm碳钢镀锌。

包装数量: 2个顶部支架、2个底部支架、2个用于平齐于框架安装的支架, 2个用于后退20mm安装的支架, 以及安装附件。

说明

安装板后部安装组件

订货号

MPA04R



安装板深度调节支架, MPD



说明: 用于调节安装板安装深度的支架, 实现安装板在深度方向上每25mm距离的调节。

材质: 3mm碳钢镀锌。

包装数量: 2个支架, 带安装附件

订货号

MPD02



模块化落地机柜

碳钢系列

附件|安装板


安装板安装支架, MPA-RF

说明: 用于安装板顶底部的固定。该附件属于标准配置, 将随标准品安装在柜内。该附件适用于单独订购安装板时使用。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2个顶部支架, 2个底部滑动支架, 带安装附件。

订货号
MPA04



安装板背靠背安装支架, MPBB

说明: 该附件实现了安装板在柜内的背靠背安装, 您可以以25mm为深度单位调整安装板的位置。为提高柜内空间利用率, 两块安装板之间的距离应小于10mm。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2个顶部支架, 4个侧面支架, 4个底部支架, 带安装附件。

订货号
MPBB06



安装板侧面安装支架, MPS



说明: 该附件用于将安装板安装在机柜侧面, 提供了与框架平齐的安装表面。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 4个支架, 带安装附件。

订货号
MPS04



安装板铰链, MPH



- 说明:** 使安装板以最大105°打开。
- 包装数量:** 1套可用于1块安装板。
- 安装要求:** 需要配合底部承重轨CB一起使用。

订货号

MPH01



并柜填充板, MPF



- 说明:** 机柜并柜后, 若安装板的出厂位置被调整了, 那么两块安装板之间会留有空隙。本附件用以填充该空隙, 为柜内设备提供一个连续的安装表面。
- 材质:** 2mm 碳钢镀锌。
- 包装数量:** 带有安装配件的1块板。

机柜	订货号
H	
1800	MPF1800
2000	MPF2000
2200	MPF2200



模块化落地机柜

碳钢系列

附件|安装板

局部安装板, MPP



说明: 可直接将局部安装板安装在机柜框架上,也可以借助安装轨CLPK进行安装。

材质: 3 mm 镀锌钢板。

包装数量: 1块安装板,带安装附件。

安装要求: 加购CLPK 进行深度调整。

注: MPP局部安装板可用于宽度和深度方向。

机柜		安装板尺寸		订货号
H/W	W/H	h/w	w/h	
400	400	294	294	MPP0404
400	500	294	394	MPP0405
600	400	494	294	MPP0604
600	500	494	394	MPP0605
600	600	494	494	MPP0606
600	800	494	694	MPP0608
600	1000	494	894	MPP0610
800	400	694	294	MPP0804
800	500	694	394	MPP0805
800	800	694	694	MPP0808
1000	400	894	294	MPP1004
1000	800	894	694	MPP1008
1200	400	1094	294	MPP1204
1200	600	1094	494	MPP1206



全宽安装板, MPW



- 说明:** 在机柜中创建一个最宽的安装表面, 需要使用全宽安装板滑轨MTS将其从机柜侧面滑入柜内。全宽安装板标称宽度与机柜宽度相等。
- 材质:** 3 mm 镀锌钢板。
- 包装数量:** 1块安装板, 带安装附件。
- 安装要求:** 需配合MTS一起使用, MPW仅适用于并柜产品。

机柜		
H	W	订货号
1800	500	MPW1805
1800	600	MPW1806
1800	800	MPW1808
1800	1000	MPW1810
1800	1200	MPW1812
2000	500	MPW2005
2000	600	MPW2006
2000	800	MPW2008
2000	1000	MPW2010
2000	1200	MPW2012



模块化落地机柜

碳钢系列

附件|安装板

附件 | 安装板, MTS



说明: 在安安全全安装板时使用,可以25mm为单位调节安装深度。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2根导轨,带安装附件。

机柜	订货号
W	
500	MTS500
600	MTS600
800	MTS800
1000	MTS1000
1200	MTS1200



安装板加强支架(连接导轨), MPE


说明: 该支架用来从中部加强安装板的安装强度,使安装板除了顶部和底部的固定点之外,还能获得额外的支撑。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 10 个。

安装要求: 需要配合CMB导轨使用。

订货号
MPE10



安装板加强支架(连接框架), MPEF

说明: 该支架用于安装板置于默认位置时使用,可将安装板与框架连接起来,尤其适用于负载较重时,使安装板更加稳固。安装板就位后,从前面将其固定于框架上,无需钻孔,轻松安装。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装要求: 10个,带安装附件。

订货号
MPEF10



安装板加强轨, MPR

说明: 在负载较重时,加固安装板(MP)。用于减振和稳定。无需钻孔,即可轻松安装。

材质: 2 mm 镀锌钢板。

包装要求: 2根导轨,带安装附件。

机柜	订货号
W 1000	MPR1000
1200	MPR1200
1600	MPR1600



全宽安装板加强轨, MPWR

说明: 用于全宽安装板的加强轨,适合负载较重时使用。

材质: 2 mm 镀锌钢板。

包装要求: 2根导轨,带安装附件。

机柜	订货号
W 1000	MPWR1000
1200	MPWR1200



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 安装轨

螺钉固式安装轨，CLPK

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
宽度方向上的固定	全宽，与机柜前后框架平齐。	无需其他附件	N/A
	全宽，可调深度。	与高度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
	局部宽度，与机柜前后框架平齐。	与高度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
	局部宽度，可调深度。	与高度方向安装的CLPF配合使用（2根） 与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46
深度方向上的固定	全深，与机柜框架侧面平齐。	无需其他附件	N/A
	全深，可调宽度。	与高度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
	局部深度，与机柜框架侧面平齐。	与高度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
	局部深度，可调宽度。	与高度方向安装的CLPF配合使用（2根） 与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46

快装式安装轨，CLPF

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
高度方向上的固定	全高，与机柜前后框架平齐	无需其他附件	N/A
	全高，与机柜框架侧面平齐。	无需其他附件	N/A
	全高，可调深度和宽度。	与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
	局部高度，与机柜前后框架平齐。	与宽度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
	局部高度，与机柜框架侧面平齐。	与深度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
	局部高度，可调深度和宽度。	与宽度方向安装的CLPF配合使用（4根） 与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46
宽度方向上的固定	全宽，与机柜前后框架平齐。	无需其他附件	N/A
	全高，可调深度和高度。	与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
	局部宽度，与机柜前后框架平齐。	与高度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
	局部宽度，可调深度和高度。	与深度方向安装的CLPF配合使用（4根） 与高度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46
深度方向上的固定	全宽，与机柜框架侧面平齐。	无需其他附件	N/A
	全深，可调高度。	与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
	局部深度，与机柜框架侧面平齐。	与高度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
	局部深度，可调宽度和高度。	与宽度方向安装的CLPF配合使用（4根） 与高度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 安装轨

外部螺钉固定式安装轨，CLPO

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
宽度方向上的固定	全宽，与机柜前后框架平齐。	无需其他附件	N/A
	局部宽度，与机柜前后框架平齐。	与高度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46
深度方向上的固定	全宽，与机柜框架侧面平齐。	无需其他附件	N/A
	局部深度，与机柜框架侧面平齐。	与高度方向安装的CLPF配合使用（1根）	46

底部承重轨，CB

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
宽度方向上的固定	全宽，与机柜框架底部平齐。	无需其他附件	N/A
	全宽，可调高度。	与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
		与深度方向安装的CLPK配合使用（2根）	45
	局部宽度，与机柜框架底部平齐。	与深度方向安装的CLPF配合使用（1或2根）	46
深度方向上的固定	局部宽度，可调高度。	与高度方向安装的CLPF配合使用（2或4根）	46
		与深度方向安装的CLPK配合使用（2根）	46
	全部深度，与机柜框架底部平齐。	无需其他附件	N/A
	全深，可调宽度。	与宽度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46
与宽度方向安装的CLPK配合使用（2根）		45	
局部深度，与机柜框架底部平齐。	与宽度方向安装的CLPF配合使用（1或2根）	46	
局部深度，可调高度。	与高度方向安装的CLPF配合使用（2或4根）	46	
	与宽度方向安装的CLPK配合使用（2根）	46	

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 安装轨

重型底部承重轨，CBU

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

宽度方向上的固定	全宽，与机柜框架底部平齐。	无需其他附件	N/A
	全宽，可调高度。	安装的CLPF配合使用（2根） 与深度方向安装的CLPK配合使用（2根）	46 45
	局部宽度，与机柜框架底部平齐。	与深度方向安装的CLPF配合使用（1或2根）	46
	局部宽度，可调高度。	高度方向安装的CLPF配合使用（2或4根） 与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46
深度方向上的固定	全深，与机柜框架底部平齐。	无需其他附件	N/A
	全深，可调高度。	安装的CLPF配合使用（2根） 与深度方向安装的CLPK配合使用（2根）	46 45
	局部深度，与机柜框架底部平齐。	与深度方向安装的CLPF配合使用（1或2根）	46
	局部深度，可调高度。	高度方向安装的CLPF配合使用（2或4根） 与深度方向安装的CLPF配合使用（2根）	46 46

01

模块化落地机柜



模块化落地机柜

碳钢系列


附件 | 安装轨

安装轨, 螺钉固定式, CLPK

说明: 用于深度和宽度方向固定的通用导轨, 可将其固定在带有25mm模数孔阵的框架上。75mm宽的导轨上有三排孔, 一排横向孔型, 两排纵向孔型, 可根据实际使用需求调换安装位置, 也可以搭配CLPF快装式导轨使用。

材质: 1.5 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 4根导轨, 带安装附件。



机柜		
W/D	最大负载	订货号
400	2000 N	CLPK400
500	2000 N	CLPK500
600	1600 N	CLPK600
800	1600 N	CLPK800
1000	1200 N	CLPK1000
1200	1200 N	CLPK1200


安装轨, 快装式, CLPF



说明: CLPF是40mm宽和25mm高的导轨,可以在机柜框架的各个方向上安装,可以与CLPK导轨搭配使用。在将其安装至机柜框架上时,该导轨与机柜框架平齐带有两排模数孔,用于固定卡式螺母和自攻螺丝。两根CLPF并排安装,可形成一个90mm宽的导轨。

材质: 碳钢镀锌。

包装数量: 4根导轨,带快装螺母。



机柜				
H/W	W/D	水平方向最大负载 (C型安装)	水平方向最大负载 (Π型安装)	订货号
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
1000	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
1200	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
1400	1400	只允许垂直负载	只允许垂直负载	CLPF1400
1600	1600	只允许垂直负载	只允许垂直负载	CLPF1600
1800	1800	只允许垂直负载	只允许垂直负载	CLPF1800
2000	2000	只允许垂直负载	只允许垂直负载	CLPF2000
2200	2200	只允许垂直负载	只允许垂直负载	CLPF2200

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 安装轨


安装轨, 螺钉固定式, 外部, CLPO



说明: 用于深度和宽度方向固定的通用导轨, 可将其固定在带有25mm模数孔阵的框架上, 75 mm 宽的导轨上有三排孔, 一排横向孔型, 两排纵向孔型, 可根据实际使用需求调换安装位置。采用该导轨, 可使柜内使用空间向外拓展25mm。

材质: 1.5 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 4根导轨, 带安装附件




机柜		
W/D	最大负载	订货号
400	2400 N	CLPO400
500	2400 N	CLPO500
600	2400 N	CLPO600
800	1800 N	CLPO800
1000	1400 N	CLPO1000
1200	1200 N	CLPO1200

安装轨, 单排孔, CMB

说明: 用于在机柜的深度或宽度方向上固定线缆以及线缆导轨等。

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 20根导轨, 带安装附件



机柜		
W/D		订货号
400		CMB402
500		CMB502
600		CMB602
800		CMB802

卡式螺母, CNM



说明: 卡式螺母为用在机柜框架和导轨系统上的通用螺母。

包装数量: 50个



规格		订货号
M6		CNM615
M8		CNM815


安装轨, 高度方向, HP

说明: 带有25mm模数孔的垂直导轨, 用于支撑DIN导轨, 还可以25mm为单位调节安装深度。

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2根导轨, 带安装附件

机柜	订货号
H	
1600	HP1600
1800	HP1800
2000	HP2000
2200	HP2200



螺钉包, CNS

说明: 用于卡式锁紧螺母的TORX梅花螺丝 M6x12 和 M8x12。

包装数量: 250个

规格	订货号
M6	CNS612
M8	CNS812



螺钉包, CNT

说明: 用于安装附件、螺钉式安装轨以及接地等的TORX梅花头自攻螺丝。

包装数量: 250个

规格	订货号
M5	CNT05
M6	CNT06



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 安装轨

底部承重轨, CB

说明: 用于安装变压器等重型设备, 将其固定在机柜的底部

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 一对导轨, 带安装附件。

机柜		
W/D	最大负载	订货号
400	2500 N	CB400
500	2100 N	CB500
600	1800 N	CB600
800	1300 N	CB800

最大负载指每根承重轨的最大负载。



重型底部承重轨, CBU


说明: 用于安装变压器等重型设备的重型底部承重轨。提供T形滑动螺栓, 并配有槽孔, 以便将底部承重轨安装在机柜宽度和深度方向的任何位置。

材质: 2.5 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 1 对底部承重轨, 配有安装附件和 4 个 T 形滑动螺栓。

机柜		
W/D	最大负载	订货号
400	3000 N	CBU400
500	3000 N	CBU500
600	3000 N	CBU600
800	2250 N	CBU800
1000	1800 N	CBU1000
1200	1500 N	CBU1200

最大负载指每根承重轨的最大负载。



调整安装轨, APK

说明: 调整安装轨为元器件在柜内任意高度/深度的安装提供了接口。这样, 盘柜厂家无需特殊加工, 就可以在所需位置上固定任何组件。

材质: 镀锌钢板。

包装数量: 2对。

安装要求: 在 CLPF 深度轨道上进行组装。



机柜	订货号
W 600	APK600
800	APK800

模块化落地机柜 碳钢系列

附件 | 19"角轨

摇架 ESFC 600 mm 宽

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
固定	全高摇架, 安装在前部/后部。	宽度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	全高摇架, 安装在侧面。	深度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	局部摇架, 安装在前部/后部。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
	局部摇架, 安装在侧面。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
	全高摇架, 将其安装在一个内部分隔的 1200/1600 机柜的前部/后部。	深度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	局部摇架, 将其安装在一个内部分隔的 1200 高的 机柜的前部/后部。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
调整深度	摇架深度可调	无需其他附件	N/A
旋转 180°	全高或局部高度摇架可旋转 180° 摇架180度铰链,	摇架180度铰链, ESFH	65
支撑	摇架机箱支撑	摇架机箱支撑, SFSU 66	66
门限位器	全高或局部高度摇架130°限位器	摇架130度限位器, ESFD130 66	66
	全高或局部高度摇架180°限位器	摇架180度限位器, ESFD180 66	66

摇架 ESFC 600 mm 宽

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
固定	全高摇架, 安装在前部/后部。	宽度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	全高摇架, 安装在侧面。	深度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	局部摇架, 安装在前部/后部。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
	局部摇架, 安装在侧面。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
	全高摇架, 将其安装在一个内部分隔的 1200/1600 机柜的前部/后部。	深度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	P局部摇架, 将其安装在一个内部分隔的 1200 高的机柜的前部/后部。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
调整深度	摇架深度可调	无需其他附件	N/A
旋转 180°	全高或局部高度摇架可旋转 180°	无需其他附件	N/A
支撑	摇架机箱支撑	摇架机箱支撑, SFSU	66
门限位器	全高或局部高度摇架130°限位器	摇架130度限位器, ESFD130	66
	全高或局部高度摇架180°限位器	摇架180度限位器, ESFD180	66

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

侧边摇架ESFS 800 mm 宽

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

固定	全高摇架, 安装在前部/后部。	宽度方向摇架支撑轨, ESFB	144
	全高摇架, 安装在侧面。	深度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	局部摇架, 安装在前部/后部。	宽度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
	局部摇架, 安装在侧面。	深度方向摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
	全高摇架, 将其安装在一个内部分隔的 1200/1600 机柜的前部/后部。	宽度方向摇架支撑轨, ESFB	65
	局部摇架, 将其安装在一个内部分隔的 1200 高的机柜的前部/后部。	摇架支撑轨, ESFB 快装式安装轨, CLPF (2根)	65 46
调整深度	摇架深度可调	无需其他附件	N/A
旋转 180°	全高或局部高度摇架可旋转 180°	摇架180度铰链, ESFH 65	65
支撑	摇架机箱支撑	摇架机箱支撑, SFSU	66
门限位器	全高或局部高度摇架130°限位器	摇架130度限位器, ESFD130	66
	全高或局部高度摇架180°限位器	摇架180度限位器, ESFD180	66

局部摇架，SFCP

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
固定	局部摇架，安装在前部/后部，高度可调。	局部摇架支撑轨，SFBP	68
	局部摇架，安装在前部/后部，高度和深度可调。	局部摇架支撑轨，SFBP 快装式安装轨，CLPF (2根)	68 46
	局部摇架，安装在侧面，高度可调。	局部摇架支撑轨，SFBP	68
	局部摇架，安装在侧面，高度和宽度可调。	P局部摇架支撑轨，SFBP 快装式安装轨，CLPF (2根)	68 46
	局部摇架，将其安装在一个内部分隔的 1200/1600 高的机柜的前部/后部。	局部摇架支撑轨，SFBP 68	68
	局部摇架，将其安装在一个内部分隔的 1200/1600 宽的机柜的前部/后部，深度可调。	局部摇架支撑轨，SFBP 快装式安装轨，CLPF (2根)	68 46
支撑	摇架机箱支撑	摇架机箱支撑，SFSU 66	66

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

附件 | 19"角轨

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

FIXATION IN THE FRONT	19" 正面和侧面导轨，居中安装。	19" 角轨，CIP 宽度方向19" 角轨支架，CIB	68 69
	19" 侧面角轨，中心固定。	19" 角轨后部配合安装轨CIPD 宽度方向19" 角轨支架，CIB	69 69
	19" 正面和侧面导轨，非对称安装。	19" 角轨，CIP 深度方向19" 角轨支架，CID	68 69
	19" 侧面导轨，非对称安装。	19" 角轨后部配合安装轨CIPD 深度方向19" 角轨支架，CID	69 69
	19" 正面和侧面局部角轨，深度可调，适用于 600 深的机柜，居中安装。	局部19" 角轨，CIPP 螺钉固定式安装轨，CLPK (2根)	70 45
	19" 正面和侧面局部角轨，深度可调，适用于 800 深的机柜，居中安装。	局部19" 角轨，CIPP 局部19" 角轨支架，CIC 螺钉固定式安装轨，CLPK (2根)	70 70 45
	19" 正面和侧面局部角轨，深度可调，适用于 800 宽的机柜，居中安装。	局部19" 角轨，CIPP 19" 角轨减宽支架，CIWR	70 70

19" 角轨

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

	所需附件	页码
机柜侧面的安装	19" 正面和侧面角轨，居中安装。	19" 角轨，CIP 宽度方向19" 角轨支架，CIB 68 69
	19" 侧面角轨，中心固定。	19" 角轨后部配合安装轨，CIPD 宽度方向19" 角轨支架，CIB 69 69
	19" 正面和侧面角轨，非对称安装。	19" 角轨，CIP 深度方向19" 角轨支架，CID 68 69
	19" 侧面角轨，非对称安装。	19" 角轨后部配合安装轨CIPD 深度方向19" 角轨支架，CID 69 69
	19" 正面和侧面局部角轨，深度可调，适用于600深的机柜，居中安装。	局部19" 角轨，CIPP 局部19" 角轨支架，CIC 螺钉固定式安装轨，CLPK (2根) 70 70 45
	19" 正面和侧面局部角轨，深度可调，适用于800深的机柜，居中安装。	局部19" 角轨，CIPP 局部19" 角轨支架，CIC 螺钉固定式安装轨，CLPK (2根) 70 70 45
	19" 正面和侧面局部角轨，深度可调，适用于800宽的机柜，居中安装。	局部19" 角轨，CIPP 70
	装饰框	无门时可以使用装饰框 装饰框，FFC 71

模块化落地机柜


碳钢系列

附件 | 19"角轨

摇架, ESFC

- 说明:** 用于19"组件的全高摇架,可从左侧或右侧打开。铰链设计提供了额外的内部空间。可调的顶部铰链方便摇架调整安装。该摇架为重型设备设计了强壮的W型框架型材。镀锌19"垂直导轨为设备提供了直接接地。标配130度铰链(180度铰链不适用于600mm宽机柜)。也可以安装在600mm深机柜的侧面。摇架需要与支撑轨ESFB配合使用,可以12.5mm为单位进行深度方向的调节。
- 最大负载:** 1800N,可以自定位。
- 锁:** 两个3mm双翅锁。
- 材质:** 摇架标配的19"角轨厚度为2mm;摇架垂直型材厚度为2mm;水平型材厚度为3mm。均为碳钢镀锌表面处理。
- 包装数量:** 1个摇架,带130°铰链与安装附件。
- 安装要求:** ESFC用于600mm、800mm、1000mm和1200mm宽的模块化碳钢机柜。与摇架支撑轨ESFB配合进行安装。




机柜					
H	U	H1	H2	H3	订货号
1400	27	1203	1267	1337	ESFC276
1600	31	1381	1445	1515	ESFC316
1800	36	1603	1667	1737	ESFC366
2000	40	1781	1845	1915	ESFC406
2200	45	2003	2067	2137	ESFC456



01

模块化落地机柜

1



■ 摇架

■ 摇架支撑轨, 600宽

■ 摇架支撑轨, 800/1000宽

■ 摇架支撑轨, 1200宽

■ 深度分隔杆

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

摇架, 中部, ESFM




- 说明:** 用于 19" 的全高摇架, 可从左侧或右侧开门。铰链设计提供了额外的内部空间。可调的顶部铰链方便摇架调整安装。该摇架为重型设备设计了强壮的W型框架型材。镀锌19"垂直导轨为设备提供了直接接地。标配 180度铰链。摇架需要与支撑轨ESFB配合使用, 可以12.5mm为单位进行深度方向的调节。
- 最大载荷:** 1800N, 可以自定位。
- 锁:** 中部配有平板锁, 双翅锁芯, 配合两点锁闭系统。
- 材质:** 19" 垂直框架型材, 2 mm 镀锌钢板。框架: 2 mm 厚的垂直框架型材和 3mm 厚的水平导轨。
- 表面处理:** RAL 7035 粉末喷涂
- 包装数量:** 1个摇架, 带180°铰链及安装附件。
- 安装要求:** 用于 800 mm 和 1000 mm 宽的模块化落地机柜。与摇架支撑轨ESFB配合进行安装。

机柜					
H	U	H1	H2	H3	订货号
1400	27	1203	1267	1337	ESFM278
1600	31	1381	1445	1515	ESFM318
1800	36	1603	1667	1737	ESFM368
2000	40	1781	1845	1915	ESFM408
2200	45	2003	2067	2137	ESFM458





摇架支撑轨, 800/1000宽



垂直框架型材
缩放比例 1:5

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

摇架, 中部, ESFS

- 说明:** 用于 19" 的全高摇架, 可从左侧或右侧开门。铰链设计提供了额外的内部空间。可调的顶部铰链方便摇架调整安装。该摇架为重型设备设计了强壮的W型框架型材。镀锌19"垂直导轨为设备提供了直接接地。标配 180度铰链。摇架需要与支撑轨ESFB配合使用, 可以12.5mm为单位进行深度方向的调节。
- 最大载荷:** 1800N, 可以自定位。
- 锁:** 中部配有平板锁, 双翅锁芯, 配合两点锁闭系统。
- 材质:** 19" 垂直框架型材, 2 mm 镀锌钢板。框架: 2 mm 厚的垂直框架型材和 3mm 厚的水平导轨。
- 表面处理:** RAL 7035 粉末喷涂
- 包装数量:** 1个摇架, 带180°铰链及安装附件。
- 安装要求:** 用于 800 mm 和 1000 mm 宽的模块化落地机柜。与摇架支撑轨ESFB配合进行安装。

机柜					
H	U	H1	H2	H3	订货号
1400	27	1203	1267	1337	ESFS278
1600	31	1381	1445	1515	ESFS318
1800	36	1603	1667	1737	ESFS368
2000	40	1781	1845	1915	ESFS408
2200	45	2003	2067	2137	ESFS458






01

模块化落地机柜

1




摇架支撑轨, 800/1000宽



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨



最大嵌入深度 - E

深度	ESFC	800宽ESFC	1200 宽1xESFC	1200 宽 2xESFC	ESFS	ESFS+SFH 180	ESFM
400	175	280	295	295	280	260	260
500	175	380	395	355	380	360	345
600	175	465	495	355	465	430	345
800	175	465	395	355	465	430	345
F	51	51	51	51	65	86	86

也可将 ESFC 与侧门 (DS) 一起安装在 600 深的机柜内。
最大嵌入深度 - E E=175, F=96。

最大打开角度

订货号	打开角度 icw	打开角度 icw
ESFC	125	125
ESFC interior	120	120
ESFM + ESFH	120	155
ESFS interior	120	130
ESFS + SFH	180	155

每个铰链类型的最大支撑

订货号	打开角度 icw	最大负载 (kg)
ESFC	125	150
ESFC	120	150
ESFM + ESFH	180	120
ESFS + ESFH	180	120
ESFS + SFH	180	120

局部高度，顶部安装

局部高度，中间安装

局部高度，底部安装

ESFC
宽度: 600 mm



ESFC
宽度: 800-1000 mm



ESFC
宽度: 1200 mm



ESFM / ESFS
宽度: 800-1000 mm



■ 摇架
 ■ 摇架支撑轨 600宽
 ■ 摇架支撑轨 800/1000宽
 ■ 摇架支撑轨 1200宽
 ■ M安装轨

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

摇架支撑轨, ESFB

说明: 用于在模块化落地机柜中对摇架进行全高安装。当需要进行局部高度安装时, 将 ESFB 与 CLPK 或 CLPF 一起使用。可将摇架安装为左侧或右侧开门。可借助摇架上的固定销进行位置固定, 辅助安装, 单人即可完成操作。支撑轨上的预冲孔可安装门控开关 (DSW01)。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 一套完整的摇架支撑轨套件。

机柜	订货号
W	
600	ESFB06
800	ESFB08
1000	ESFB10
1200	ESFB12

当安装2个ESFC摇架时, 就需要使用两套ESFB附件。



摇架180度铰链, ESFH

说明: 可将摇架打开至 180°。可调的顶部铰链方便摇架调整安装。智能铰链点位可提供最大内置深度。

材质: 碳钢镀锌。

包装数量: 1 套。

安装要求: 与 ESFS 一起安装在 800 mm、1000 mm 和 1200 mm 宽的机柜中。

订货号
ESFH180



摇架限位器, ESFD



说明: 将摇架锁定在打开位置。直接安装在摇架和支撑杆上。可以轻松断开门挡, 以便全部打开摇架。

材质: 碳钢镀锌。

包装数量: 1个, 带安装附件。

打开角度	订货号
130°	ESFD130
180°	ESFD180



摇架机箱支撑, SFSU

说明: 增加深度支撑, 并减轻重型设备负载压力。

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 1对, 带安装附件。

订货号
SFSU02



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

局部摇架, SFCP

说明: 用于 19" 的局部摇架, 可从左侧或右侧打开。镀锌19"角轨为设备提供直接接地。需配合局部摇架支撑轨SFBP进行安装。

锁: 1个3mm双翅锁

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 1个局部摇架, 带铰链和安装附件

安装要求: 需配合局部摇架支撑轨SFBP进行安装。与CLPK搭配进行深度调节。

机柜			
H	U	最大负载	订货号
600	3	150 N	SFCP036
600	6	300 N	SFCP066
600	10	500 N	SFCP106
800	12	500 N	SFCP126
800	15	500 N	SFCP156
1000	19	500 N	SFCP196
1200	24	500 N	SFCP246



局部摇架支架, SFBP-B

说明: 通过完全进入机柜孔中, 辅助局部摇架的安装。可将摇架安装为左侧或右侧开门。

材质: 3 mm 镀锌钢板。

包装数量: 一个完整摇架套件。

安装要求: 搭配CLPK调节安装深度

订货号
SFBP03



局部摇架支撑轨, SFBP

- 说明:** 辅助局部摇架的安装。可将摇架安装为左侧或右侧开门。
- 材质:** 3 mm 碳钢镀锌。
- 包装数量:** 一个完整的摇架套件包括安装支架。
- 安装要求:** 对于落地式机柜, 可将支撑杆直接安装在机柜框架上, 或者使用 CLPK 调节深度。

机柜	订货号
W	
600	SFBP600
800	SFBP800



19"角轨,CIP

- 说明:** 全高安装轨, 可在各个侧面满足 482.6 mm (19") 的安装要求。深度完全可调。
- 材质:** 2 mm 碳钢镀锌。
- 包装数量:** 1 对。
- 安装要求:** 与 CIB 或 CID 导轨一起使用。对于局部高度安装, 需要 CIWR。

机柜	U	订货号
H		
1000	20	CIP20
1200	24	CIP24
1400	29	CIP29
1600	33	CIP33
1800	38	CIP38
2000	42	CIP42
2200	47	CIP47



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

19"角轨后部配合安装轨, CIPD


说明: 搭配19"角轨使用的侧面支架, 安装在19"角轨后部, 使之获得额外的内部支撑。

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 1 对。

安装要求: 与 CIB 或 CID 导轨一起使用。对于局部高度安装, 需要 CIWR。

机柜		
H	U	订货号
1600	33	CIPD33
1800	38	CIPD38
2000	42	CIPD42
2200	47	CIPD47




19"角轨支架, 宽度方向, CIB

说明: 用于将 19"垂直导轨 CIP/CIPD 安装在 600 mm 和 800 mm 宽的机柜中。深度完全可调。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 带有安装配件的 2 个导轨。

机柜	
W	订货号
600	CIB600
800	CIB800



19"角轨支架, 深度方向, CID

说明: 用于在 800 mm 或更宽的机柜中安装 19"角轨。深度完全可调。特别适用于安装较重组件。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 带有安装配件的 4 个导轨。

机柜		
W	D	订货号
800/1000	600	CID600
800/1000	800	CID800



19"角轨, 局部, CIPP

- 说明:** 局部高度 19" 垂直导轨, 可在各个侧面满足 482.6 mm (19") 的安装要求。使用 CLPK 螺钉固定式安装轨可以 25mm 为单位调节深度。
- 材质:** 2 mm 碳钢镀锌。
- 包装数量:** 2 根导轨, 带安装附件。
- 安装要求:** 在 800 mm 宽的机柜中与支架 CIC 一起使用。


U	订货号
6	CIPP06
9	CIPP09
10	CIPP10
11	CIPP11
13	CIPP13
15	CIPP15
18	CIPP18



19"角轨支架, 局部, CIC

- 说明:** 用于将 19" 垂直导轨 CIPP 安装在 800 mm 宽的机柜中。通过使用 CLPK 螺钉固定式安装轨, 可以 25mm 为单位调节深度。
- 材质:** 3 mm 碳钢镀锌。
- 包装数量:** 4 个支架, 带安装附件。

订货号
CIC04



19" 减宽支架, CIWR

- 说明:** 用于在 800 mm 宽的机柜中获得 19" 设备安装尺寸。可将 CIP/CIPP 安装于 19" 的任何深度。
- 材质:** 2 mm 碳钢镀锌。
- 最大载荷:** 在 2 对 CIWR 上的最大支撑重量为 5000 N, 在 3 对 CIWR 上的最大支撑重量为 8000 N。
- 包装数量:** 1 对, 带安装附件。

机柜		安装尺寸		订货号
W	D	w		
800	600	19"		CIWR8196
800	800	19"		CIWR8198



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

框架装饰框, FFC

说明: 用于不使用门体的情况,覆盖前部框架,常见于数据中心或电信领域的应用。

材质: 1.75 mm 钢板。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1套,带安装附件。

机柜尺寸			
H	W	高度 U	订货号
2000	600	42	FFC2006R5



前面板螺钉, CHS

说明: 用于将19"前面板安装于19"角轨上,与塑料垫片PW6一起使用。

长度: 16 mm。

包装数量: 50 个。

规格	订货号
M6	CHS616




塑料垫片, PW

说明: 配合前面板螺钉CHS使用的塑料垫片。

包装数量: 50 个。

订货号
PW6



卡式螺母, CN

说明: 2mm厚钢板制成。

包装数量: 50个。

规格	订货号
M6	CN6



19" L型滑轨, L

说明: 用于支撑19"重型组件。安装在两个19"角轨之间。可选择螺丝式和卡入式安装方式。

材质: 卡入式为1.5mm碳钢镀锌, 螺钉式为3mm碳钢镀锌。

包装数量: 1对, 带安装附件。

长度	类型	最大负载	订货号
279	螺钉式	980 N	L279
406	螺钉式	980 N	L406
406	卡入式	490 N	L406C
470	螺钉式	980 N	L470
470	卡入式	490 N	L470C
597	螺钉式	980 N	L597
700	螺钉式	980 N	L700



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 19"角轨

19"固定层板, VSF

说明: 该层板直接固定于19"角轨上,为19"设备提供最大的负载能力,表面有通风孔。

材质: 1.5 mm 钢板。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1块层板,带安装附件。

机柜		最大负载	订货号
W	D		
19"	404	1200 N	VSF1406
19"	468	1200 N	VSF1470
19"	595	1200 N	VSF1597



19"伸缩层板, VTS

说明: 该层板直接固定于19"角轨上,1U高,表面有通风孔。

材质: 1 mm 钢板。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1块层板,1对滑轨,前把手和安装附件。

机柜		最大负载	订货号
W	D		
19"	500	500 N	VTS1470
19"	600	500 N	VTS1597



键盘架, DKB

说明: 便于在电脑、服务器或者控制系统中使用键盘, 直接安装在19"角轨上。

材质: 1.25 mm 钢板。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1个键盘托盘, 带伸缩导轨及安装附件。

H	W	D	U	订货号
32	406	182	1	DKB02



19" 前面板, PAC


说明: 安装在19"设备前的面板

材质: 3 mm 钢板。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1个。

高度 U	W	h	订货号
1	19"	44.45	PAC01
2	19"	88.90	PAC02
3	19"	133.35	PAC03
4	19"	177.80	PAC04
6	19"	266.70	PAC06



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 层板

固定层板(框架), SHC

说明: 该层板直接固定于机柜框架上使用。

材质: 2mm碳钢镀锌

最大载荷: 500 N。

包装数量: 1块层板, 带安装附件。

机柜		安装板尺寸		订货号
W	D	w	d	
600	600	509	555	SHC0606
600	800	509	755	SHC0608
800	600	709	555	SHC0806
800	800	709	755	SHC0808
800	900	709	855	SHC0809



伸缩层板(框架), SHT

说明: 直接安装到机柜框架上, 层板可滑出, 便于访问已经安装好的设备。层板深度可以等于框架深度或小于框架深度, 也可安装在机柜侧面。

材质: 2 mm 碳钢镀锌

最大载荷: 500 N。

包装数量: 1块搁板, 一对伸缩滑轨, 带安装附件。

安装要求: 需订购SHTP配合安装, 以实现全深/部分深度的固定。

机柜		层板尺寸		订单号
W	D	w	d	
600	600	460	550	SHT0606
600	800	460	750	SHT0608
800	600	660	550	SHT0806
800	800	660	750	SHT0808



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 层板

01

模块化落地机柜

1

伸缩层板(框架), 重型, SHTH

- 说明:** 直接安装到机柜框架上,层板可滑出,便于访问已经安装好的设备。层板深度可以等于框架深度或小于框架深度,也可安装在机柜侧面。
- 材质:** 2 mm 碳钢镀锌
- 最大载荷:** 1000 N.
- 包装数量:** 1块层板,1对滑轨,带安装附件。



机柜		订货号
W	D	
600	600	SHTH0606
600	800	SHTH0608
800	600	SHTH0806
800	800	SHTH0808

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 层板

伸缩层板安装轨, SHTP

说明: 用于对伸缩层板 SHT 进行部分深度和全深安装的导轨。可将 600 mm 深的 SHT 安装在 800 mm 深的机柜中。将安装轨直接安装在机柜的框架上。可以12.5mm为单位调节安装高度。

材质: 1.5 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2根导轨, 带安装附件。

机柜		订货号
D		
600		SHTP600
800		SHTP800



抗震组件, SBK

材质: 侧杆:4 mm 碳钢镀锌。支架:3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 1组抗震支架, 带安装附件。

安装要求: 配合CLPK螺钉固定式安装轨跟顶部底部安装的CB承重轨达到抗震效果


机柜				订货号
H	W	D		
2000	600	400		SBK20064
2000	600	600		SBK20066
2000	800	600		SBK20086
2000	800	800		SBK20088



01

模块化落地机柜

1



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 固定

底座

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
单柜底座	底座	底座前后盖板, PF 底座双侧盖板, PS	83 85
	通风底座	通风底座前后盖板, PV 底座双侧盖板,	84 85
并柜底座	底座独立, 不相通	底座前后盖板, PF 每个机柜 底座双侧盖板, PS 每个机柜	83 85
	底座相通, 深度方向不加固	底座前后盖板, PF 每个机柜 底座双侧盖板, PS 每组机柜	83 85
	底座相通, 深度方向加固	底座前后盖板, PF 每个机柜 底座双侧盖板, PS 每组机柜 并柜底座连接轨, PCP 每组机柜连接处	83 86 85
	通风底座, 相互独立, 不相通	通风底座前后盖板, PV 每个机柜 底座双侧盖板, PS 每个机柜	84 85
	通风底座, 底部相通, 深度方向不加固。	通风底座前后盖板, PV 每个机柜 底座双侧盖板, PS 每组机柜	84 85
	通风底座, 底部相通, 深度方向加固。	通风底座前后盖板, PV 每个机柜 并柜底座连接轨, PCP 每组机柜连接处 底座双侧盖板, PS 每组机柜	84 86 85

调整脚和脚轮

模块化落地机柜

MCS / MCD

		所需附件	页码
调整脚	直接固定在机柜中	调整脚LF 每个机柜	86
	固定在底座中，用于模块化落地机柜。	底座前后盖板，PF或 PV/底座双侧盖板，PS 调整脚，LFF	83or84 85 86
	固定在底座中，用于底座不相通的并柜。	底座前后盖板PF或PV 每个机柜 底座双侧盖板，PS 每个机柜 调整脚，LF 每个机柜	83or84 85 86
	固定在底座中，用于底座相通的并柜	底座前后盖板，PF或PV 每个机柜 并柜底座连接轨，PCP 每个机柜连接处一个 底座双侧盖板，PS 每组机柜 调整脚，LF 每个机柜	83or84 86 85 86
脚轮	直接固定在机柜中	脚轮，LCR 每个机柜	87
	固定在底座中，适用于模块化落地机柜。	底座前后盖板，PF或PV 底座双侧盖板，PS 脚轮，LCR	83or84 85 87
	固定在底座中，用于底座不相通的并柜	底座前后盖板，PF或PV 每个机柜 底座双侧盖板，PS 每个机柜 脚轮，LCR 每个机柜	83or84 85 87
	固定在底座中，用于底座相通的并柜	底座前后盖板PF或PV 每个机柜 并柜底座连接轨，PCP 每个机柜 连接处一个底座双侧盖板，PS 每组机柜一个 脚轮，LCR 每个机柜	83or84 85 85 87

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 固定

靠墙固定件

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
墙壁支架	单柜	靠墙固定件, CCB	87
	并柜	靠墙固定件, CCB 每个机柜	87

01

模块化落地机柜



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 固定

底座前后盖板, PF



说明: 单柜底座由带可拆卸前盖的4个角块及前后/左右4块面板组成,有100mm和200mm高度可选。PF为前后盖板,PS为左右侧面盖板,需分别订购。200mm高底座配有走线后盖,由两个100mm高的可拆卸面板组成,前盖为200mm高的一块面板。为提高强度,所有面板均带折弯边设计。

材质: 角块为2mm厚碳钢,面板为1.5mm厚碳钢。

表面处理: RAL 7022 碳钢喷粉。

包装数量: 4个角块,前后面板,带安装附件,也带安装PS的安装附件。

安装要求: 加购侧面盖板PS以获得完整的底座。并柜产品建议订购并柜底座连接轨PCP,便于提高强度和走线。



机柜		
H	W	订货号
100	400	PF1040
100	500	PF1050
100	600	PF1060
100	800	PF1080
100	1000	PF1100
100	1200	PF1120
200	400	PF2040
200	500	PF2050
200	600	PF2060
200	800	PF2080
200	1000	PF2100
200	1200	PF2120

对于 1600 mm 宽的机柜,使用 2 x 800 mm 宽的底座。

通风底座前后盖板, PV

- 说明:** 通风底座带有4个可拆卸前盖的角块及前后/左右盖板组成。PV为前后通风盖板, 建议与通风底板CVB配合使用。PS为侧面盖板, 需要单独订购。为提高强度, 所有面板均带折弯边设计。通风底座仅提供100mm高度。
- 材质:** 角块为2mm厚碳钢, 面板为1.5mm厚碳钢。
- 表面处理:** RAL 7022 粉末喷涂
- 包装数量:** 4个角块, 前后通风面板, 带安装附件, 也带安装PS的安装附件。
- 安装要求:** 加购侧面盖板PS以获得完整的底座。并柜产品建议订购并柜底座连接轨PCP, 便于提高强度和走线。建议使用CVB通风底板, 使机柜整体通风性更好。

机柜	订货号
W	
400	PV1040
600	PV1060
800	PV1080
1000	PV1100
1200	PV1120



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 固定

通风底座前后盖板, PS



说明: 通风底座带有4个可拆卸前盖的角块及前后/左右盖板组成。PV为前后通风盖板, 建议与通风底板CVB配合使用。PS为侧面盖板, 需要单独订购。为提高强度, 所有面板均带折弯边设计。通风底座仅提供100mm高度。

材质: 角块为2mm厚碳钢, 面板为1.5mm厚碳钢。

表面处理: RAL 7022 粉末喷涂。

包装数量: 4个角块, 前后通风面板, 带安装附件, 也带安装PS的安装附件。




机柜		
H	D	订货号
100	300	PS1030
100	400	PS1040
100	500	PS1050
100	600	PS1060
100	800	PS1080
200	300	PS2030
200	400	PS2040
200	500	PS2050
200	600	PS2060
200	800	PS2080
100	1000	PS1100
200	1000	PS2100

并柜底座连接轨, PCP

- 说明:** 当并柜产品底座需要连通走线时, 使用并柜底座连接轨PCP, 起到稳固加强作用。先将底座和并柜连接轨组件安装好, 再将机柜安装至底座上。可将PCP安装在底座的不同高度。
- 材质:** 2 mm 碳钢。
- 表面处理:** RAL 7022 粉末喷涂。
- 包装数量:** 2根导轨, 带安装附件。


机柜	订货号
D	
400	PCP04
500	PCP05
600	PCP06
800	PCP08
1000	pcp10



调整脚, LF

- 说明:** 可调节支脚, 用于调平机柜, 以便将其放置在不平的地面上。直接在机柜的框架上安装。调节高度: 30 mm。
- 最大载荷:** 3000N/只
- 包装数量:** 4个调整脚, 带安装附件。

订货号
LF430



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 固定

脚轮, LCR

说明: 便于运输 (集成后的) 机柜。可借助自带的安装支架直接将其安装在机柜的框架上或者底座 (PF/PV) 下方。将机柜抬高 70 mm。

最大载荷: 每套 F= 2800 N (动态负载) ;每套 F= 5600 N (静态负载)

包装数量: 4只脚轮, 带安装附件。

类型	订货号
4 个无刹车脚轮	LCR470
2 个带刹车脚轮和 2 个无刹车脚轮	LCR471
4 个带刹车脚轮	LCR472



靠墙固定件, CCB

说明: 使用 M12 螺丝将机柜固定在墙上。防止机柜在船上或其他地方翻倒。

包装数量: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2 个。


订货号
CCB02



01

模块化落地机柜

1



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 门体

门体

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

单开门	更换标准门, 130°开启。	单开门, DN	91
	增加后门, 130°开启。	单开门, DN 单开门安装包, DNMK	91 94
玻璃门	更换标准门, 130°开启。	玻璃门, DNG	93
	增加后门, 130°开启。	玻璃门, DNG 单开门安装包, DNMK	93 94
侧门	侧门	侧门, DNS	93
内门	可调内门深度	内门, DI	95

门附件

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
180度铰链	用于单开门和玻璃门	180度铰链, DHN	94
	用于侧门	180度铰链, DHN	94
	用于内门	不适用	N/A
门限位器	用于单开门和玻璃门	门限位器, DSTP	97
	用于侧门	门限位器, DSTP	97
	用于走线边柜	不适用	N/A
	用于内门	不适用	N/A
门支撑轮	用于单开门和玻璃门	门支撑轮, DW	97
	用于侧门	门支撑轮, DW	97
	用于内门	不适用	N/A
塑料门支撑	用于单开门和玻璃门	塑料门支撑, DPSL	98
	用于侧门	塑料门支撑, DPSL	98
	用于内门	不适用	N/A
塑料文件袋	用于所有门	不适用	
钢制文件袋 98	用于所有外门	固定在门框上的钢制文件袋, DRB	98
折叠搁板	用于所有外门	折叠层板, DDK	99
		* 比折叠搁板宽的门需要两个 DCP 型材	99
门格栅条	用于所有外门	门格栅条, DCP	99

模块化落地机柜

碳钢系列


附件 | 门体

钢板门, DN

- 说明:** 标准钢板门, 配有 3 mm 双翅锁芯和门加强筋。如需单独订购门体, 需要加购门体安装包DNMK (铰链等) 进行辅助安装。标配平板锁, 可选配其他规格锁具。最大开门角度位130°, 可选配180°铰链。
- 材质:** 2 mm碳钢。
- 最大负载:** 800 N。
- 表面处理:** RAL 7035 碳钢喷粉。
- 安装要求:** 若之前没有安装门体, 需要订购DNMK辅助。
- 包装数量:** 1 个。

单开门

H	W	订货号
1400	600	DN1406R5
1400	800	DN1408R5
1600	600	DN1606R5
1600	800	DN1608R5
1600	1000	DN1610R5
1800	500	DN1805R5
1800	600	DN1806R5
1800	800	DN1808R5
1800	1000	DN1810R5
2000	500	DN2005R5
2000	600	DN2006R5
2000	800	DN2008R5
2000	1000	DN2010R5
2200	600	DN2206R5
2200	800	DN2208R5



钢板门, DN

双开主门

H	W	订货号
1600	600	DN1606RR5
1800	400	DN1804RR5
1800	500	DN1805RR5
1800	600	DN1806RR5
1800	800	DN1808RR5
2000	400	DN2004RR5
2000	500	DN2005RR5
2000	600	DN2006RR5
2000	800	DN2008RR5
2200	500	DN2205RR5
2200	600	DN2206RR5

双开辅门

H	W	订货号
1600	600	DN1606LR5
1800	400	DN1804LR5
1800	500	DN1805LR5
1800	600	DN1806LR5
1800	800	DN1808LR5
2000	400	DN2004LR5
2000	500	DN2005LR5
2000	600	DN2006LR5
2000	800	DN2008LR5
2200	500	DN2205LR5
2200	600	DN2206LR5

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 门体

玻璃门, DNG

- 说明:** 玻璃门配有透明安全玻璃,可清晰的看到柜内设备情况,标配3mm双翅锁芯和门加强筋。标配平板锁,可选配其他规格锁具。最大开门角度为130°,可选配180°铰链。
- 材质:** 门周:2 mm 碳钢。可视区:4 mm 透明安全玻璃。
- 表面处理:** RAL 7035 粉末喷涂。
- 防护等级:** IP55 | TYPE 12 | IK07
- 包装数量:** 1个。
- 安装要求:** 若之前没有安装门体,需要订购DNMK辅助。

机柜		订单号
H	W	
1400	600	DNG1406R5
1400	800	DNG1408R5
1600	600	DNG1606R5
1600	800	DNG1608R5
1800	600	DNG1806R5
1800	800	DNG1808R5
2000	600	DNG2006R5
2000	800	DNG2008R5
2000	1000	DNG2010R5
2200	600	DNG2206R5
2200	800	DNG2208R5



门体安装包, DNMK

说明: 辅助门体安装的套件, 只有之前没有安装过门时, 才需要使用该安装包。

包装数量: 1 个完整的套件, 其中包括铰链、铰链销和安装附件。

说明	订货号
用于单门机柜	DNMK01
用于双门机柜	DNMK02



180度铰链, DHN

说明: 调节开门角度的铰链组件, 使门体可以180°开启。

材质: 压铸合金。

表面处理: 黑色。

最大载荷: 800 N (每个套件)。

包装数量: 4个铰链, 带安装附件。



订货号
DHN180N

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 门体

侧门, DNS

说明: 代替侧板 SPM。便于从侧面访问机柜内的设备。配备标准 3 mm 双翅锁芯, 标配平板锁, 可选配其他规格锁具。最大开门角度为 130°, 可选配 180° 铰链。

材质: 2 mm 碳钢。

表面处理: RAL 7035 碳钢喷粉

防护等级: IP55 | TYPE 12 | IK10

包装数量: 1 扇门, 带门加强筋

H	W	订货号
1800	500	DNS1805R5
1800	600	DNS1806R5
2000	500	DNS2005R5
2000	600	DNS2006R5



内门, DI

说明: 内门为标准或玻璃前门后面的设备提供可转动的安装表面。当内门处于最前面位置时, 两门之间有 80 mm 的安装空间。可以 25mm 为单位调节内部安装深度。内门后面的安装板仍可用。门配有两个 3 mm 双翅锁。

材质: 1.5 mm 碳钢。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂。

包装数量: 1 个门, 带安装附件。

机柜		
H	W	订货号
1400	600	DI1406R5
1400	800	DI1408R5
1600	600	DI1606R5
1600	800	DI1608R5
1800	600	DI1806R5
1800	800	DI1808R5
2000	600	DI2006R5
2000	800	DI2008R5
2200	600	DI2206R5
2200	800	DI2208R5



01

模块化落地机柜

1



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 门体

门限位器, DSTP

说明: 将门体固定在开启角度, 直接安装在门加强筋和机柜框架上。最大固定角度为110°。

材质: 碳钢镀锌

包装数量: 1个, 带安装附件。

订货号	说明
DSTP02	标准型
DSTP02QD	加强型(连接杆两侧增加折弯边, 提高强度)



标准型



加强型

门支撑滚轮, DW

说明: 当门体负载较重时(如安装了冷却设备等), 需要门支撑滚轮辅助门体的开关, 使之更加容易和顺滑。建议门体负载超过30kg时使用。

包装数量: 2个, 带安装附件。

订货号
DW01



塑料门支撑块, DPSL

说明: 有助于在地板不平的情况下使门居中,并在安装重负载(冷却设备等)时,更容易关闭和定位门。直接将其安装在门底部和顶部的门加强筋上。建议门体负载超过30kg时使用。

包装数量: 2个塑料支架,带安装附件。

订货号

DPSL01




文件袋, DRB

说明: 直接固定于门加强筋上的钢制文件袋。可用深度:68 mm。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1个,带安装附件

说明	材质	订单号
通用文件袋 300 mm 宽	1.5 mm 碳钢	DRB0303R5
适用于 600 mm 门	1.5 mm 碳钢	DRB600R5
适用于 800 mm 门	1.5 mm 碳钢	DRB800R5



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 门体

折叠搁板, DDK

说明: 直接安装在门加强筋上。为文件、笔记本或测量设备提供了结实的表面。可轻松折叠, 并将其锁定在门框空间内。自动安全定位系统将搁板锁定在 55°、70°和 90°。利用 DCP1002 附件, 可将 DDK800R5 安装在 1000 mm 宽的门上。

材质: 1.35 mm 碳钢。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂。

包装数量: 1个, 带安装附件。

W	订货号
600	DDK600R5
800	DDK800R5




门格栅条, DCP

说明: 具有 25 mm 模数孔的水平导轨。将其直接安装在门加强筋上。导轨配有直径为 4.5mm 和 6.5mm 的模数孔, 可借助 CNT05 螺丝, 轻松安装轻型设备。

材质: 2 mm 碳钢镀锌

包装数量: 20根导轨, 带安装附件。

W	订货号
400	DCP402
500	DCP502
600	DCP602
800	DCP802
1000	DCP1002



门控开关, DSW

说明: 门开关可激活任何电气设备(照明、信号以及警报等)。
安装在机柜框架内侧的模数孔上。

物料号	电气参数	认证
LDSW01QD (国产)	5A/250V	CE, UL, CCC, TÜV
DSW01 (进口)	3A/240V	CE, cCSAus



LDSW01QD



DSW01

键盘盒, UKT

说明: 键盘盒, 配有鼠标垫和面板托盘。当其折叠时, 可对机柜进行密封, 防止灰尘进入。

材质: 1.75 mm 碳钢。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

包装数量: 1 个门, 配有铰链、锁、键盘安装支架、鼠标垫和安装附件等。

H	W	订货号
250	600	UKT06R5
250	800	UKT08R5



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 锁具

锁具系统

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

		所需附件	页码
标准平板锁	标配双翅锁芯 3mm	无需其他附件	N/A
	其他IEC锁芯形式	用于平板锁具的锁芯选项, LI	103
提拉锁柄, 不带挂锁	方形、三角形或双翅锁芯	适用于提拉锁柄LLH50的锁芯系统 LHC523/LHC524/LHC526LHC527/LHC528/ LHC529	103 104
	Ronis 钥匙, C21323	提手锁盖, LH501N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC522	103 104
	戴姆勒奔驰	提拉锁 (不含锁芯), LH501N用 于提手的锁定系统锁芯, LHC530	103 104
	按钮	提拉锁 (不含锁芯), LH501N用 于提手的锁定系统锁芯, LHC536	103 104
	可根据要求提供其他钥匙号码	提拉锁 (不含锁芯), LH501N 用于提手的锁定系统锁芯, LHCXXX	103 104
	提拉锁柄, 带挂锁	方形、三角形或双位锁芯	提手锁盖, LLH503N 用于提手的锁定系统锁芯 LHC523/LHC524LHC526LHC527/LHC528/ LHC529
Ronis 钥匙, C21323		提拉锁 (不含锁芯), LH503N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC522	103 104
戴姆勒奔驰		提拉锁 (不含锁芯), LH503N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC530	103 104
按钮		提拉锁 (不含锁芯), LH503N用 于提手的锁定系统锁芯, LHC536	103 104
可根据要求提供其他钥匙号码		提拉锁 (不含锁芯), LH503N 用于提手的锁定系统锁芯, LHCXXX	103 104
半圆柱体的提手半 圆柱形,无挂锁		Ronis 钥匙, C21323	提拉锁 (不含锁芯), LH502N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC521
	盖板, MMG。当不使用某些切口时, 必须 使用。	提拉锁 (不含锁芯), LH502N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC533	103 104

全高门的锁定系统

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

半圆柱体的提手 半圆柱形,无挂锁	Ronis 钥匙, key2132E	提拉锁 (不含锁芯), LH502N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC5212132E	103 104
	Ronis 钥匙, key2132E	提拉锁 (不含锁芯), LH502N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC5213121E	103 104
	用于 ASSA Abloy 和 Trioing 圆柱体的适配器	提拉锁 (不含锁芯), LH502N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC535	103 104
	用于 Ronis 半柱体的适配器	提拉锁 (不含锁芯), LH502N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC534	103 104
	可根据要求提供其他钥匙号码	提拉锁 (不含锁芯), LH502N 用于提手的锁定系统锁芯, LHCXXX	103 104
半圆柱体的提手 半圆柱形 挂锁	Ronis 钥匙, C21323	提拉锁 (不含锁芯), LH504N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC521	103 104
	圆柱体, NOE1 (vw), 不包括钥匙。	提拉锁 (不含锁芯), LH504N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC533	103 104
	Ronis 钥匙, C3121E	提拉锁 (不含锁芯), LH504N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC5212132E	103 104
	Ronis 钥匙, C3121E	提拉锁 (不含锁芯), LH504N 用于提手的锁定系统锁芯, LHC5213121E	103 104
	用于 ASSA Abloy 和 Trioing 圆柱体的适配器	提拉锁 (不含锁芯), LH504N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC535	103 104
	用于 Ronis 半柱体的适配器	提拉锁 (不含锁芯), LH504N用于 提手的锁定系统锁芯, LHC534	103 104
	可根据要求提供其他钥匙号码	提拉锁 (不含锁芯), LH504N 用于提手的锁定系统锁芯, LHCXXX	103 104
T型手柄	无圆柱体	T型手柄, LLTH560CEN	104
	Ronis 钥匙, c21323	T型手柄, LLTH560N	104
	Ronis 钥匙, C2132E	T型手柄, LLTH5602132EN	104
	Ronis 钥匙, c3121E	T型手柄, LLTH5603121EN	104
	Ronis 钥匙, C3524E	T型手柄, LLTH5603524EN	104

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 锁具

平板锁锁芯, LI

说明: 机柜标配平板锁和3mm双翅锁芯, 另有其他锁芯形式可供选择。

材质: 锌合金.

包装数量: 1个。

说明	订货号
双翅锁芯3mm	LI503
双翅锁芯5mm	LI505
方形锁芯 7 mm	LI523
方形锁芯8 mm	LI524
三角锁芯 7mm	LI526
三角锁芯 8mm	LI527
Daimler Benz锁芯	LI530



提拉锁, LLH



说明: 提拉锁手柄, 锁芯 (LHC) 需单独订购。

材质: 锌合金

包装数量: 1个锁具手柄。

安装要求: 需要时, 配合LHC锁芯使用。

说明	表面处理	兼容的锁芯	订货号
无挂锁	RAL 9005	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLH501N
无挂锁	RAL 9005	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLH502N
带挂锁	RAL 9005	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLH503N
带挂锁	RAL 9005	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLH504N



提拉锁锁芯, LHC

说明: 用于提拉锁LLH的锁芯系统。

包装数量: 1个。

说明	兼容把手	订货号
半圆柱锁芯 (标配C21323型钥匙)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC521
圆柱锁芯 (标配C21323型钥匙)	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC522
方形锁芯7mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC523
方形锁芯8mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC524
三角形锁芯 7 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC526
三角形锁芯 8 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC527
双翅锁芯3 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC528
双翅锁芯5 mm	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC529
Daimler Benz 锁芯	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC530
半圆柱锁芯 (不带钥匙)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC533
半圆柱锁芯适配器 (不带锁芯和钥匙, DIN18252)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC534
半圆柱锁芯 (用于ASSA ABOLY和Trioiving)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC535
半圆柱锁芯 (按压式, 不带钥匙)	LLH501N/LLHS501N/LLH503N	LHC536
半圆柱锁芯 (标配2132E型钥匙)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC5212132E
半圆柱锁芯 (标配3121E型钥匙)	LLH502N/LLHS502N/LLH504N	LHC5213121E



T 型手柄, LLTH

说明: T型手柄, 有带锁芯和不带锁芯的形式可选。

材质: 手柄:塑料。锁:钢。

包装数量: 1个。

说明	订货号
无锁芯	LLTH560CEN
带锁芯 (标配C21323型钥匙)	LLTH560N
带锁芯 (标配2132E型钥匙)	LLTH5602132EN
带锁芯 (标配3121E型钥匙)	LLTH5603121EN
带锁芯 (标配3524E型钥匙)	LLTH5603524EN



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 联锁系统

断路器开门, 主门互锁套件, FMD

说明: 切换电源后, 锁定或打开主门。预留的把手开孔可兼容大部分厂家的断路器开关器, 无需重新开孔。

材质: 碳钢镀锌

包装数量: 1件, 带安装附件。

订货号
FMD01



断路器开门, 促动器, FMA

说明: 适用于断路器安全柜, 安装于主柜顶部, 配合FMB支架连接至辅柜, 起到主柜和辅柜之间的联动作用。使主门不开启, 从门均无法开启。

材质: 碳钢镀锌

包装数量: 1件, 带安装附件。

订货号
FMA01



断路器门, 互锁杆, FMB

说明: 适用于断路器安全柜, 互锁杆将所有从门连接至主门。使主门不开启, 从门均无法开启。互锁杆的长度即为机柜的宽度。

材质: 碳钢镀锌

包装数量: 5个, 带安装附件。

W	订货号
600	FMB600
800	FMB800
1000	FMB1000
1200	FMB1200




从门联锁套件, FMS

说明: 安装在断路器安全柜的辅柜上, 配合FMB支架的固定和联动。

材质: 碳钢镀锌

包装数量: 1套, 带安装附件。

订货号
FMS01



模块化落地机柜 选型手册

附件 | 并柜和吊装

并柜

模块化落地机柜

MCS / MCD

所需附件

页码

并柜	内部并柜, 无需吊装	内部并柜组件, CCI 侧板, SPM	110 119
	简单的外部拼接, 无需吊装 *1	外部并柜组件, CCE 侧板, SPM	111 109
	内部并柜, 需要吊装	内部并柜组件, CCI 角部并柜组件, CCM 侧板, SPM	111 112 109
	外部并柜, 需要吊装*1*2 be lifted *2	外部并柜组件, CCE 角部并柜组件, CCM 侧板, SPM	110 111 109
	*1 必须先拆除背板和门体, 才能安装并柜组件。 *2 并轨填充板 MPF 必须从最后的位置向前移动 75 mm。		
前后并柜	前后并柜	并柜组件, 深度, 前后并柜背, CJDN 侧板, SPM 每个机柜	112 109

01

模块化落地机柜

1

模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 并柜和吊装

侧板, SPM



说明: 用以密封机柜两侧,创新的快装设计,用螺丝即可实现侧板单人组装。也可用侧门DS代替。


材质: 1.5 mm 钢板。

表面处理: RAL 7035 粉末喷涂

防护等级: IP 55 | TYPE 1,2,13 | MC S IP66 | TYPE 4,12,13 | MCS-HP

包装数量: 2块侧板,带安装附件。

机柜		
H	D	订货号
1400	600	SPM1406R5
1600	600	SPM1606R5
1800	400	SPM1804R5
1800	500	SPM1805R5
1800	600	SPM1806R5
1800	800	SPM1808R5
2000	400	SPM2004R5
2000	500	SPM2005R5
2000	600	SPM2006R5
2000	800	SPM2008R5
2200	600	SPM2206R5
2200	800	SPM2208R5



并柜组件, 内部, CCI




说明: 将并柜框架贴合固定在一起, 并提供刚性加固。
无需工具, 即可安装。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 6个支架, 带安装附件。

订货号

CCI06



并柜组件, 内部, CCI-IP66

说明: 将并柜框架贴合固定在一起, 并提供刚性加固。适用于IP66型机柜。

材质: 3 mm 不锈钢 316L。

包装数量: 8个支架, 带安装附件。

订货号

CCI08IP66



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 并柜和吊装

并柜组件, 角部, CCM



- 说明:** 当并柜完成需要提吊时, 该支架可以提供额外的强度支撑。
- 材质:** 3 mm 碳钢镀锌
- 包装数量:** 4个支架, 带安装附件。

订货号
CCM04




并柜组件, 内部, CCM-IP66



- 说明:** 当IP66型机柜完成并柜并需要吊装时, 该支架可提供额外支撑。
- 材质:** 3 mm 不锈钢 316L。
- 包装数量:** 带有安装附件的 6 个支架。

订货号
CCM04IP66



外部连接支架, CCE

- 说明:** 支架安装在并柜框架外侧的模数孔上, 这种并柜方法还可在机柜框架之间建立直接接地连接。
- 材质:** 3 mm 碳钢镀锌。
- 包装数量:** 6个支架, 带安装附件。

订货号
CCE06



并柜组件, 外部, 短, CCEH

说明: 支架安装在并柜框架外侧的模数孔上, 专为小尺寸机型配置而设计。这种并柜方法还可在机柜框架之间建立直接接地连接。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 6个支架, 带安装

订货号

CCEH06



并柜组件, 深度, 前后并柜, CJDN

说明: 用于前后并柜机柜。

材质: 填充盖板:2mm碳钢喷粉。

表面处理: 支架:3mm碳钢镀锌RAL 7035。

防护等级: IP 55

包装数量: 1套, 含8个支架, 密封条, 3块填充盖板及安装附件。

机柜		
H	W	订货号
1800	600	CJDN1806R5
1800	800	CJDN1808R5
1800	1000	CJDN1810R5
2000	600	CJDN2006R5
2000	800	CJDN2008R5
2000	1000	CJDN2010R5
2200	600	CJDN2206R5
2200	800	CJDN2208R5



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 并柜和吊装

并柜分隔板, SPD

- 说明:** 分隔两个并柜机柜。
- 材质:** 1.5 mm 碳钢镀锌。
- 安装要求:** 使用 SPD 并柜分隔板密封条, 两个柜体之间即可实现 IP43| TYPE 1 的防护等级。需要 CCJ 支架将 SPD 安装至机柜内部。
- SPD与并柜组件的兼容:** SPD的每侧各有三个开槽, 在不安装密封条的情况下, 可以与CCI和CCM兼容使用。当CCI和CCM共同使用时, 端部的两个CCI支架应由CCM替换。当使用了密封条SPDG01时, 则SPD不可与CCI和CCM兼容使用。
- 包装数量:** 1个。

机柜		
H	D	订货号
1800	400	SPD1804
1800	500	SPD1805
1800	600	SPD1806
2000	400	SPD2004
2000	500	SPD2005
2000	600	SPD2006
2000	800	SPD2008
2200	600	SPD2206
2200	800	SPD2208



并柜分隔板固定支架, CCJ

说明: 安装在并柜分隔板和框架上,起到固定作用,可用于水平和垂直方向。

材质: 3 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 6个支架,带安装附件。

订货号

CCJ06



并柜分隔板密封条, SPDG


说明: 用于并柜之间,可以实现两个机柜间IP43和TYPE 1的防护性能。与SPD配合使用。

材质: 氯丁橡胶 5x15/20。

包装数量: 6米。

订货号

SPDG01



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 并柜和吊装


IP66并柜密封条, HPPG01

说明: 适用于IP66模块化机柜的并柜, 可实现IP66和TYPE 4, 12, 13的防护性能。

材质: EPDM, 5 mm。

包装数量: 1包, 兼容所有标准机柜尺寸。

订货号
HPPG01



吊环, LE



说明: 当需要吊装时, 直接将吊环螺栓安装在机柜的框架角件上。符合 DIN 580 吊装要求。M12 螺纹。请按照盈凡 HOFFMAN 吊装说明进行操作。

包装数量: 4个。

材质	订货号
碳钢镀锌	LE9304




吊装组件, LC



说明: 并柜提吊时,可实现最佳重量分布。

包装数量: 2个,带安装附件。

材质	订货号
碳钢镀锌	LC02



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 散热

通风顶盖, CVR

- 说明:** 带有 2.5 mm 通风孔和过滤材料的顶盖。
- 材料:** 1.5 mm 钢板。
- 表面处理:** RAL 7035 粉末喷涂。
- 耐温性:** 100 °C
- 防护等级:** IP31 | TYPE 1
- 包装数量:** 1件, 带安装附件和滤网
- 注意:** 将机柜高度提高 40 mm。

机柜			订货号
W	D		
500	500		CVR0505R5
600	300		CVR0603R5
600	400		CVR0604R5
600	500		CVR0605R5
600	600		CVR0606R5
600	800		CVR0608R5
800	300		CVR0803R5
800	400		CVR0804R5
800	500		CVR0805R5
800	600		CVR0806R5
800	800		CVR0808R5
800	900		CVR0809R5
1000	300		CVR1003R5
1000	400		CVR1004R5
1000	500		CVR1005R5
1000	600		CVR1006R5
1000	800		CVR1008R5
1200	300		CVR1203R5
1200	400		CVR1204R5
1200	500		CVR1205R5
1200	600		CVR1206R5
1200	800		CVR1208R5
1600	400		CVR1604R5
1600	500		CVR1605R5
1600	600		CVR1606R5



风扇盘, CFR

- 说明:** 用于安装顶部风扇盘的顶盖, 适用于DFN的安装, 预留6个开孔。
- 材质:** 材质: 2 mm 碳钢镀锌。
- 安装要求:** 风扇盘CFR与风扇DFN搭配适用, 未使用的孔需要用DFC风扇孔盖板进行密封。可搭配CVR通风顶盖一起使用。
- 包装数量:** 1个, 带安装附件。

W	D	开孔	订货号
600	600	6	CFR0606
600	800	6	CFR0608
800	600	6	CFR0806
800	800	6	CFR0808



风扇, DFN

说明:	两种通风风扇版本:DFN01 用于从柜内向顶盖方向安装,DFN02 用于用顶盖上部向下安装,而气流方向始终向上。为恒温器连接提供了额外的接点。
电压:	220-240 VAC.
空气流通:	160 m ³ /h.
风扇功率:	19 瓦。
包装数量:	1 套, 配有护指和安装螺丝。
注:	搭配风扇电缆套装DFN61/DFN61QD使用。

说明	订货号
内部安装	DFN01
顶部安装	DFN02


当不使用通风孔时,可用风扇孔盖板DFC进行密封。



风扇电缆套装, DFN61

说明:	接线套件,最多可连接 6 个风扇 (DFN) 和 1 个恒温器/恒湿器。可通过安装在侧面的独立端子连接恒温器或恒湿器。
包装数量:	1 套接线套件包括:- 1 个 DIN 导轨 15 cm - 1 L 连接板 - 1 N- 连接板 - 1 PE 连接板 - 1 自由端子 - 1 带插头的电源线, 2.5 m - 6 根蓝色电线 81 cm - 6 根黑色电线 81 cm - 6 根黄绿电线 81cm - 6 根自粘线卡扣 - 8 个安装螺丝。

订货号
DFN61(欧标插头)
DFN61QD(国标插头)



风扇孔盖板, DFC

说明:	当风扇盘顶盖上有未使用的开孔时,可以用风扇孔盖板。
材质:	DFC进行密封。1.5 mm 碳钢镀锌。
包装数量:	4块,带安装附件。

订货号
DFC04



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 散热

顶盖增高套件, CVK

说明: 通过将机柜的顶盖抬高 15 mm (CVK15)、50 mm(CVK50) 来通风。

材质: 碳钢镀锌。

包装数量: 4个,带安装附件。

说明	订货号
将顶板抬高 15 mm	CVK15
将顶板抬高 50 mm	CVK50



通风底板, CVB


说明: 可与通风底座 PV 一起使用,达到33%的通风效果。

材质: 1.5 mm 碳钢镀锌网孔板。

包装数量: 由3-4块盖板组成(机柜深度>600mm时,盖板为4块)

安装要求: 带安装附件。与通风底座 PV 一起使用。

机柜		
W	D	订货号
600	600	CVB0606
600	800	CVB0608
800	600	CVB0806
800	800	CVB0808
1200	600	CVB1206
1200	800	CVB1208



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 走线

01

模块化落地机柜

1


进线密封组件, SCE

说明: 该物料由带密封条的2根进线卡槽和一盘密封圈垫组成。快装式卡槽可以轻松固定在机柜底部,在线缆周围形成填充,防止灰尘进入。密封圈垫用来密封进线盖板和机柜底板,提高密封性能。

材质: 卡槽为PVC材质,带30*25mm自粘式密封条。

包装数量: 1套,含一盘6米密封垫和两根带密封条的卡槽。

机柜	订货号
W	
600	SCE600
800	SCE800
1000	SCE1000
1200	SCE1200




底板密封组件, BG

说明: 该物料由两盘密封条组成。一盘用以密封机柜底板与进线盖板,提高机柜密封性能;一盘用于进线盖板走线口的密封,在线缆周围形成填充,加强防护效果。

包装数量: 1.6米粘性泡沫(30 x 25毫米)和6米粘性垫圈(4.5 x 8毫米)。

订货号
BG01



电缆固定轨, 内部, CAB

说明: 安装在底板上方。固定标准电缆夹 CAC 以固定进线电缆。深度可完全调节。

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2根,带安装附件。

安装要求: 根据线缆直径选择相应CAC夹子。

机柜	订货号
W	
400	CAB400
600	CAB600
800	CAB800
1000	CAB1000
1200	CAB1200



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 走线

电缆固定轨, 外部, CABP

说明: 悬挂在底板下方, 从而最大限度地扩大机柜中的全部可用空间。固定标准电缆夹 CAC, 以固定进线电缆。深度完全可调。

材质: 2 mm 碳钢镀锌。

包装数量: 2根, 带安装附件。1200mm宽的机柜

安装要求: 根据线缆直径选择相应CAC夹子。

机柜	订货号
W	
400	CABP400
500	CABP500
600	CABP600
800	CABP800
1000	CABP1000
1200	CABP1200



电缆固定夹, CAC

说明: 将进线电缆固定在固定杆 CAB 和 CABP 上。将电缆固定在预定位置上, 并支撑重量。

材质: 碳钢镀锌

包装数量: 25 个夹子。

安装要求: 与CAB/CABP配合使用

尺寸 (mm)	订货号
06-12	CAC0612
10-14	CAC1014
12-16	CAC1216
14-18	CAC1418
18-22	CAC1822
22-26	CAC2226
26-30	CAC2630
30-34	CAC3034
34-38	CAC3438
38-42	CAC3842
42-46	CAC4246
58-64	CAC5864



接地线包 M6/M8, ECFA

- 说明:** 用于金属部件之间的接地。
- 材质:** 6 mm² 铜线(黄绿色)。
- 包装数量:** 10 个。
- 安装要求:** 配合ECF使用, 将线缆固定至机柜框架上。

长度	连接尺寸	订货号
220 mm	M6 / M8	ECFA220
300 mm	M8 / M8	ECFA300



编织接地线, ECFE

- 说明:** 用于面板、部件和机柜框架之间的接地和电位补偿。
- 长度:** 300 mm。
- 材质:** 镀锡电解铜0.15 mm 电线。
- 工作温度:** 高达105°C。
- 包装数量:** 10 个。
- 安装要求:** 配合ECF使用, 将线缆固定至机柜框架上。

横截面面积	孔直径	电流 (A)	订货号
16 mm ²	8.5	120 A	ECFE1630
25 mm ²	10.5	150 A	ECFE2530



模块化落地机柜

碳钢系列

附件 | 接地

框架接地连接包, ECF

说明： 用于将接地线固定到机柜框架的接地螺栓。

包装数量： 10 套。

螺栓尺寸	订货号
M6	ECF06
M8	ECF08



安装板接地连接包, ECP

说明： 用于将接地线固定到机柜框架的接地螺栓。

包装数量： 10 套。

螺栓尺寸	订货号
M6	ECP06
M8	ECP08




中央接地点, ECFP

说明： 在水平或垂直框架型材上提供接地接触面。用于具有多个连接点的使用情况。

材质： 镀锌钢板。

包装数量： 3 个中心接地点, 带安装附件。3 个孔带 M8 接地螺栓。

订货号
ECFP08



目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
MCS18044R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18045R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18046R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18055R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18064R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18065R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18066R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18084R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18085R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18086R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18104R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18105R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS18106R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20044R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20045R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20046R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20048R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20055R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20064R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20065R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20066R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20068R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20084R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20085R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20086R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20088R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20104R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20105R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20106R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS20108R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS22066R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS22068R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS22086R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCS22088R5	机柜	Enclosure	MCS	3
MCD18085R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD18104R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD18105R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD18124R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD18125R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD18126R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20085R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20086R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20088R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20104R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20105R5	机柜	Enclosure	MCD	13

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
MCD20106R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20108R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20124R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20125R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20126R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD20128R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD22106R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCD22126R5	机柜	Enclosure	MCD	13
MCS20086HP	机柜	Enclosure	MCS-HP	21
MCF20105R5	机柜	Enclosure	MCF	25
MCF18084R5	机柜	Enclosure	MCF	25
MCF18085R5	机柜	Enclosure	MCF	25
MCF18105R5	机柜	Enclosure	MCF	25
MCF20085R5	机柜	Enclosure	MCF	25
MCF20086R5	机柜	Enclosure	MCF	25
MP1804	安装板	Mounting plate	MP	31
MP1805	安装板	Mounting plate	MP	31
MP1806	安装板	Mounting plate	MP	31
MP1808	安装板	Mounting plate	MP	31
MP1810	安装板	Mounting plate	MP	31
MP1812	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2004	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2005	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2006	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2008	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2010	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2012	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2206	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2208	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2210	安装板	Mounting plate	MP	31
MP2212	安装板	Mounting plate	MP	31
MPA06	安装板安装组件含深度调整	Mounting plate bracket	MPA-P	32
MPA04R	安装板后部安装组件	Mounting plate brackets for rear mounting	MPA-R	32
MPD02	安装板深度调节支架	Mounting plate adjustment bracket	MPD	32
MPA04	安装板安装支架	Mounting brackets rear fixing	MPA-RF	33
MPBB06	安装板背靠背安装支架	Mounting plate back to back bracket kit	MPBB	33
MPS04	安装板侧面安装支架	Side mounting plate bracket	MPS	33
MPH01	安装板铰链	Mounting plate hinge kit	MPH	34
MPF1800	并柜填充板	Filler plate	MPF	34
MPF2000	并柜填充板	Filler plate	MPF	34
MPF2200	并柜填充板	Filler plate	MPF	34
MPP0404	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0405	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0604	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0605	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0606	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0608	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0610	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0804	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP0805	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
MPP0808	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP1004	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP1008	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP1204	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPP1206	局部安装板	Partial height mounting plate	MPP	35
MPW1805	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW1806	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW1808	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW1810	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW1812	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW2005	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW2006	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW2008	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW2010	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MPW2012	全宽安装板	Wide mounting plate	MPW	36
MTS500	全宽安装板滑轨	Transversal sliding profile	MTS	37
MTS600	全宽安装板滑轨	Transversal sliding profile	MTS	37
MTS800	全宽安装板滑轨	Transversal sliding profile	MTS	37
MTS1000	全宽安装板滑轨	Transversal sliding profile	MTS	37
MTS1200	全宽安装板滑轨	Transversal sliding profile	MTS	37
MPE10	安装板加强支架(连接导轨)	Mounting plate fixing bracket	MPE	37
MPEF10	安装板加强支架(连接框架)	Flush mounting plate fixing bracket	MPEF	38
MPR1000	安装板加强轨	Mounting plate reinforcement profile	MPR	38
MPR1200	安装板加强轨	Mounting plate reinforcement profile	MPR	38
MPR1600	安装板加强轨	Mounting plate reinforcement profile	MPR	38
MPWR1000	全宽安装板加强轨	Mounting plate reinforcement profile	MPWR	38
MPWR1200	全宽安装板加强轨	Mounting plate reinforcement profile	MPWR	38
CLPK400	安装轨, 螺钉固定式	Mounting profile	CLPK	45
CLPK500	安装轨, 螺钉固定式	Mounting profile	CLPK	45
CLPK600	安装轨, 螺钉固定式	Mounting profile	CLPK	45
CLPK800	安装轨, 螺钉固定式	Mounting profile	CLPK	45
CLPK1000	安装轨, 螺钉固定式	Mounting profile	CLPK	45
CLPK1200	安装轨, 螺钉固定式	Mounting profile	CLPK	45
CLPF1000	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF1200	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF1400	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF1600	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF1800	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF2000	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF2200	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF400	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF500	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF600	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPF800	安装轨, 快装式	Mounting profile	CLPF	46
CLPO400	安装轨, 螺钉固定式, 外部	Outer mounting profile	CLPO	47
CLPO500	安装轨, 螺钉固定式, 外部	Outer mounting profile	CLPO	47
CLPO600	安装轨, 螺钉固定式, 外部	Outer mounting profile	CLPO	47
CLPO800	安装轨, 螺钉固定式, 外部	Outer mounting profile	CLPO	47

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
CLPO1000	安装轨, 螺钉固定式, 外部	Outer mounting profile	CLPO	47
CLPO1200	安装轨, 螺钉固定式, 外部	Outer mounting profile	CLPO	47
CMB402	安装轨, 单排孔	Side mounting bars	CMB	47
CMB502	安装轨, 单排孔	Side mounting bars	CMB	47
CMB602	安装轨, 单排孔	Side mounting bars	CMB	47
CMB802	安装轨, 单排孔	Side mounting bars	CMB	47
CNM615	卡式螺母	Cage nuts	CNM	47
CNM815	卡式螺母	Cage nuts	CNM	47
HP1600	安装轨, 高度方向	Height profile	HP	48
HP1800	安装轨, 高度方向	Height profile	HP	48
HP2000	安装轨, 高度方向	Height profile	HP	48
HP2200	安装轨, 高度方向	Height profile	HP	48
CNS612	螺钉包	Screws for clip-on cage nuts	CNS	48
CNS812	螺钉包	Screws for clip-on cage nuts	CNS	48
CNT05	螺钉包	Extrude-tite screws	CNT	48
CNT06	螺钉包	Extrude-tite screws	CNT	48
CB400	底部承重轨	Carrier bar	CB	49
CB500	底部承重轨	Carrier bar	CB	49
CB600	底部承重轨	Carrier bar	CB	49
CB800	底部承重轨	Carrier bar	CB	49
CBU1000	底部承重轨, 重型	Heavy duty carrier bars	CBU	49
CBU1200	底部承重轨, 重型	Heavy duty carrier bars	CBU	49
CBU400	底部承重轨, 重型	Heavy duty carrier bars	CBU	49
CBU500	底部承重轨, 重型	Heavy duty carrier bars	CBU	49
CBU600	底部承重轨, 重型	Heavy duty carrier bars	CBU	49
CBU800	底部承重轨, 重型	Heavy duty carrier bars	CBU	49
APK600	调整安装轨	Adjustment profile	APK	50
APK800	调整安装轨	Adjustment profile	APK	50
ESFC276	摇架	Full Height Swing Frame	ESFC	57
ESFC316	摇架	Full Height Swing Frame	ESFC	57
ESFC366	摇架	Full Height Swing Frame	ESFC	57
ESFC406	摇架	Full Height Swing Frame	ESFC	57
ESFC456	摇架	Full Height Swing Frame	ESFC	57
ESFM278	摇架, 中部	Swing Frame middle mounted	ESFM	59
ESFM318	摇架, 中部	Swing Frame middle mounted	ESFM	59
ESFM368	摇架, 中部	Swing Frame middle mounted	ESFM	59
ESFM408	摇架, 中部	Swing Frame middle mounted	ESFM	59
ESFM458	摇架, 中部	Swing Frame middle mounted	ESFM	59
ESFS278	摇架, 侧边	Swing Frame side mounted	ESFS	61
ESFS318	摇架, 侧边	Swing Frame side mounted	ESFS	61
ESFS368	摇架, 侧边	Swing Frame side mounted	ESFS	61
ESFS408	摇架, 侧边	Swing Frame side mounted	ESFS	61
ESFS458	摇架, 侧边	Swing Frame side mounted	ESFS	61
ESFB06	摇架支撑轨	Swing Frame transversal support bars	ESFB	65
ESFB08	摇架支撑轨	Swing Frame transversal support bars	ESFB	65
ESFB10	摇架支撑轨	Swing Frame transversal support bars	ESFB	65
ESFB12	摇架支撑轨	Swing Frame transversal support bars	ESFB	65
ESFH180	摇架180°铰链	Swing Frame hinges 180°	ESFH	65
ESFD180	摇架180°限位器	Swing frame door stop	ESFD	66

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
ESFD130	摇架130度限位器	Swing frame door stop	ESFD	66
SFSU02	摇架机箱支撑	Swing Frame chassis support	SFSU	66
SFCP036	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFCP066	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFCP106	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFCP126	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFCP156	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFCP196	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFCP246	局部摇架	Partial height swing frame	SFCP	67
SFBP03	局部摇架支架	Partial SF transversal brackets	SFBP-B	67
SFBP600	局部摇架支撑轨	Partial SF transversal support bar	SFBP	68
SFBP800	局部摇架支撑轨	Partial SF transversal support bar	SFBP	68
CIP29	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIP20	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIP24	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIP33	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIP38	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIP42	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIP47	19"角轨	19" Mounting profile	CIP	68
CIPD33	19"角轨后部配合安装轨	19" Mounting profile	CIPD	69
CIPD38	19"角轨后部配合安装轨	19" Mounting profile	CIPD	69
CIPD42	19"角轨后部配合安装轨	19" Mounting profile	CIPD	69
CIPD47	19"角轨后部配合安装轨	19" Mounting profile	CIPD	69
CIB600	19"角轨支架,宽度方向	Profiles for 19" profiles fixing	CIB	69
CIB800	19"角轨支架,宽度方向	Profiles for 19" profiles fixing	CIB	69
CID600	19"角轨支架,深度方向	Profiles for 19" profiles asymmetric fixing	CID	69
CID800	19"角轨支架,深度方向	Profiles for 19" profiles asymmetric fixing	CID	69
CIPP06	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIPP09	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIPP10	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIPP11	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIPP13	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIPP15	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIPP18	19"角轨,局部	19" partial height mounting profile	CIPP	70
CIC04	19"角轨支架,局部	Brackets for 19" partial height mounting profile	CIC	70
CIWR8196	19"减宽导轨	19" Width reducers	CIWR	70
CIWR8198	19"减宽导轨	19" Width reducers	CIWR	70
FFC2006R5	框架装饰框	Front frame cover	FFC	71
CHS616	前面板螺钉	Front Phillips screws	CHS	71
PW6	塑料垫片	Plastic washers	PW	71
CN6	卡式螺母	Cage nuts	CN	72
L279	19"L型滑轨	Friction slide	L	72
L406	19"L型滑轨	Friction slide	L	72
L406C	19"L型滑轨,快装	Friction slide	L	72

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
L470	19" L型滑轨	Friction slide	L	72
L470C	19" L型滑轨, 快装	Friction slide	L	72
L597	19" L型滑轨	Friction slide	L	72
L700	19" L型滑轨	Friction slide	L	72
VSF1406	19" 固定层板	19" shelf	VSF	73
VSF1470	19" 固定层板	19" shelf	VSF	73
VSF1597	19" 固定层板	19" shelf	VSF	73
VTS1470	19" 伸缩层板	19" telescopic shelf	VTS	73
VTS1597	19" 伸缩层板	19" telescopic shelf	VTS	73
DKB02	键盘架	1U Keyboard tray	DKB	74
PAC01	19" 前面板	Painted steel front panel	PAC	74
PAC02	19" 前面板	Painted steel front panel	PAC	74
PAC03	19" 前面板	Painted steel front panel	PAC	74
PAC04	19" 前面板	Painted steel front panel	PAC	74
PAC06	19" 前面板	Painted steel front panel	PAC	74
SHC0606	固定层板 (框架)	Ventilated shelves	SHC	75
SHC0608	固定层板 (框架)	Ventilated shelves	SHC	75
SHC0806	固定层板 (框架)	Ventilated shelves	SHC	75
SHC0808	固定层板 (框架)	Ventilated shelves	SHC	75
SHC0809	固定层板 (框架)	Ventilated shelves	SHC	75
SHT0606	伸缩层板 (框架)	Telescopic ventilated shelf	SHT	75
SHT0608	伸缩层板 (框架)	Telescopic ventilated shelf	SHT	75
SHT0806	伸缩层板 (框架)	Telescopic ventilated shelf	SHT	75
SHT0808	伸缩层板 (框架)	Telescopic ventilated shelf	SHT	75
SHTH0606	伸缩层板 (框架), 重型	Telescopic shelf HD	SHTH	76
SHTH0608	伸缩层板 (框架), 重型	Telescopic shelf HD	SHTH	76
SHTH0806	伸缩层板 (框架), 重型	Telescopic shelf HD	SHTH	76
SHTH0808	伸缩层板 (框架), 重型	Telescopic shelf HD	SHTH	76
SHTP600	伸缩层板安装轨	Mounting profiles for SHT, SHTP	SHTP	77
SHTP800	伸缩层板安装轨	Mounting profiles for SHT, SHTP	SHTP	77
SBK20064	抗震组件	Seismic bracket kit	SBK	77
SBK20066	抗震组件	Seismic bracket kit	SBK	77
SBK20086	抗震组件	Seismic bracket kit	SBK	77
SBK20088	抗震组件	Seismic bracket kit	SBK	77
PF1040	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF1050	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF1060	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF1080	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF1100	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF1120	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF2040	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF2050	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF2060	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF2080	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF2100	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PF2120	底座前后盖板	Front/rear Plinths	PF	83
PV1040	通风底座前后盖板	Ventilated front/rear plinths	PV	84
PV1060	通风底座前后盖板	Ventilated front/rear plinths	PV	84
PV1080	通风底座前后盖板	Ventilated front/rear plinths	PV	84
PV1100	通风底座前后盖板	Ventilated front/rear plinths	PV	84

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
PV1120	通风底座前后盖板	Ventilated front/rear plinths	PV	84
PS1030	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS1040	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS1050	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS1060	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS1080	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS2030	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS2040	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS2050	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS2060	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS2080	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS1100	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PS2100	底座双侧盖板	Side plinths	PS	85
PCP04	并柜底座连接轨	Plinth combining profile	PCP	86
PCP05	并柜底座连接轨	Plinth combining profile	PCP	86
PCP06	并柜底座连接轨	Plinth combining profile	PCP	86
PCP08	并柜底座连接轨	Plinth combining profile	PCP	86
PCP10	并柜底座连接轨	Plinth combining profile	PCP	86
LF430	调整角	Leveling feet	LF	86
LCR470	脚轮	Casters	LCR	87
LCR471	脚轮	Casters	LCR	87
LCR472	脚轮	Casters	LCR	87
CCB02	靠墙固定件	Wall fixing bracket	CCB	87
DN1406R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1408R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1606R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1608R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1610R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1805R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1806R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1808R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1810R5	单开门	Plain door	DN	91
DN2005R5	单开门	Plain door	DN	91
DN2006R5	单开门	Plain door	DN	91
DN2008R5	单开门	Plain door	DN	91
DN2206R5	单开门	Plain door	DN	91
DN2208R5	单开门	Plain door	DN	91
DN2010R5	单开门	Plain door	DN	91
DN1606RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN1804RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN1805RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN1806RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN1808RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN2004RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN2005RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN2006RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN2008RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN2205RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN2206RR5	双开主门	Right door	DN	92
DN1606LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN1804LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN1805LR5	双开附门	Left door	DN	92

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
DN1806LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN1808LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN2004LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN2005LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN2006LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN2008LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN2205LR5	双开附门	Left door	DN	92
DN2206LR5	双开附门	Left door	DN	92
DNG1406R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG1408R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG1606R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG1608R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG1806R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG1808R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG2006R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG2008R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG2010R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG2206R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNG2208R5	玻璃门	Glazed door	DNG	93
DNMK01	单开门安装包	Door mounting kits	DNMK	94
DNMK02	双开门安装包	Door mounting kits	DNMK	94
DHN180N	180度铰链	Door hinges 180°	DHN	94
DNS1805R5	侧门	Side door	DNS	95
DNS1806R5	侧门	Side door	DNS	95
DNS2005R5	侧门	Side door	DNS	95
DNS2006R5	侧门	Side door	DNS	95
DI1406R5	内门	Inner door	DI	95
DI1408R5	内门	Inner door	DI	95
DI1606R5	内门	Inner door	DI	95
DI1608R5	内门	Inner door	DI	95
DI1806R5	内门	Inner door	DI	95
DI1808R5	内门	Inner door	DI	95
DI2006R5	内门	Inner door	DI	95
DI2008R5	内门	Inner door	DI	95
DI2206R5	内门	Inner door	DI	95
DI2208R5	内门	Inner door	DI	95
DSTP02	门限位器	Door stop	DSTP	97
DSTP02QD	门限位器	Door stop	DSTP	97
DW01	门支撑轮	Door wheel	DW	97
DPSSL01	门支撑块, 塑料	Door plastic support	DPSSL	98
DRB0303R5	文件袋	Document pocket	DRB	98
DRB600R5	文件袋	Document pocket	DRB	98
DRB800R5	文件袋	Document pocket	DRB	98
DDK600R5	折叠搁板	Drawing desks	DDK	99
DDK800R5	折叠搁板	Drawing desks	DDK	99
DCP1002	门格栅条	Door frame mounting profiles	DCP	99
DCP402	门格栅条	Door frame mounting profiles	DCP	99
DCP502	门格栅条	Door frame mounting profiles	DCP	99
DCP602	门格栅条	Door frame mounting profiles	DCP	99
DCP802	门格栅条	Door frame mounting profiles	DCP	99
LDSW01QD	门控开关	Door switch	DSW	100
DSW01	门控开关	Door switch	DSW	100

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
UKT06R5	键盘盒	Universal keyboard trays, UKT	UKT	100
UKT08R5	键盘盒	Universal keyboard trays, UKT	UKT	100
LI526	锁芯	Insert	LI	103
LI527	锁芯	Insert	LI	103
LI530	锁芯	Insert	LI	103
LI503	锁芯	Insert	LI	103
LI505	锁芯	Insert	LI	103
LI523	锁芯	Insert	LI	103
LI524	锁芯	Insert	LI	103
LLH501N	提拉锁 (不含锁芯)	Lift handle lock covers	LLH	103
LLH502N	提拉锁 (不含锁芯)	Lift handle lock covers	LLH	103
LLH503N	提拉锁 (不含锁芯)	Lift handle lock covers	LLH	103
LLH504N	提拉锁 (不含锁芯)	Lift handle lock covers	LLH	103
LHC521	锁芯	Profile half cylinder Ronis key C21323	LHC	104
LHC522	锁芯	Round cylinder Ronis key C21323	LHC	104
LHC523	锁芯	Square 7 mm	LHC	104
LHC524	锁芯	Square 8 mm	LHC	104
LHC526	锁芯	Triangle 7 mm	LHC	104
LHC527	锁芯	Triangle 8 mm	LHC	104
LHC528	锁芯	Double-bit 3 mm	LHC	104
LHC529	锁芯	Double-bit 5 mm	LHC	104
LHC530	锁芯	Daimler Benz	LHC	104
LHC533	锁芯	Cylinder N°E1 (VW), key excluded	LHC	104
LHC534	锁芯	Adapter for other profile half cylinders (DIN18252)	LHC	104
LHC535	锁芯	Adapter for ASSA ABLOY and Trioving cylinders	LHC	104
LHC536	锁芯	Push button only	LHC	104
LHC5212132E	锁芯	Profile half cylinder Ronis key 2132E	LHC	104
LHC5213121E	锁芯	Profile half cylinder Ronis key 3121E	LHC	104
LLTH560N	T型手柄	T-handle	LLTH	104
LLTH5602132EN	T型手柄	T-handle	LLTH	104
LLTH5603121EN	T型手柄	T-handle	LLTH	104
LLTH5603524EN	T型手柄	T-handle	LLTH	104
LLTH560CEN	T型手柄	T-handle	LLTH	104
FMD01	断路开关门, 主门互锁套件	Main door interlock kit	FMD	105
FMA01	断路开关门, 促动器	System actuator	FMA	105
FMB1000	断路开关门, 互锁杆	Interlock bars	FMB	106
FMB1200	断路开关门, 互锁杆	Interlock bars	FMB	106
FMB600	断路开关门, 互锁杆	Interlock bars	FMB	106
FMB800	断路开关门, 互锁杆	Interlock bars	FMB	106
FMS01	断路开关门, 辅门互锁套件	Slave door interlock kit	FMS	106
SPM1406R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM1606R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM1808R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM1804R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM1805R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM1806R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM2004R5	侧板	Side panel	SPM	109

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
SPM2005R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM2006R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM2008R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM2206R5	侧板	Side panel	SPM	109
SPM2208R5	侧板	Side panel	SPM	109
CCI06	并柜组件,内部	Internal baying bracket	CCI	110
CCI08IP66	并柜组件,IP66	Internal baying bracket-IP66	CCI-IP66	110
CCM04	并柜组件,角部	Internal corner baying kit	CCM	111
CCM04IP66	并柜组件,角部, IP66	Internal corner baying kit-IP66	CCM-IP66	111
CCE06	并柜组件,外部	External baying bracket	CCE	111
CCEH06	并柜组件,外部,短	Short external baying bracket	CCEH	112
CJDN1806R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN1808R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN1810R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN2006R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN2008R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN2010R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN2206R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
CJDN2208R5	并柜组件,深度,背对背	Depth baying kit	CJDN	112
SPD1804	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD1805	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD1806	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD2004	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD2005	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD2006	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD2008	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD2206	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
SPD2208	并柜分隔板	Separation plate	SPD	113
CCJ06	并柜分隔板固定支架	Separation plate bracket	CCJ	114
SPDG01	并柜分隔板密封条	Separation plate gasket	SPDG	114
HPPG01	IP66密封条	Baying gasket for IP66	HPPG01	115
LE9304	吊环	Lifting eye bolts	LE	115
LC02	吊装组件	Lifting devices	LC	116
CVR0505R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0603R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0604R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0605R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0606R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0608R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0803R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0804R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0805R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0806R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0808R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR0809R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1003R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1004R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1005R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1006R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1008R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1203R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1204R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
CVR1205R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1206R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1208R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1604R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1605R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CVR1606R5	通风顶盖	Ventilation roof	CVR	117
CFR0606	风扇盘	Fan roof plate	CFR	117
CFR0608	风扇盘	Fan roof plate	CFR	117
CFR0806	风扇盘	Fan roof plate	CFR	117
CFR0808	风扇盘	Fan roof plate	CFR	117
DFN01	风扇	Ventilation fan	DFN	118
DFN02	风扇	Ventilation fan	DFN	118
DFN61	风扇电缆套装	Wiring kit	DFN61	118
DFN61QD	风扇电缆套装	Wiring kit	DFN61	118
DFC04	风扇孔盖板	Closing plate	DFC	118
CVK15	顶盖增高套件	Spacer kit	CVK	119
CVK50	顶盖增高套件	Spacer kit	CVK	119
CVB0606	通风底板	Ventilated bottom plate	CVB	119
CVB0608	通风底板	Ventilated bottom plate	CVB	119
CVB0806	通风底板	Ventilated bottom plate	CVB	119
CVB0808	通风底板	Ventilated bottom plate	CVB	119
CVB1206	通风底板	Ventilated bottom plate	CVB	119
CVB1208	通风底板	Ventilated bottom plate	CVB	119
SCE1000	进线密封组件	Section profiles for cable entry	SCE	120
SCE1200	进线密封组件	Section profiles for cable entry	SCE	120
SCE600	进线密封组件	Section profiles for cable entry	SCE	120
SCE800	进线密封组件	Section profiles for cable entry	SCE	120
BG01	底板密封组件	Cable entry foam and bottom plate gasket	BG	120
CAB1000	电缆固定轨, 内部	Inside cable fixing bars	CAB	120
CAB1200	电缆固定轨, 内部	Inside cable fixing bars	CAB	120
CAB400	电缆固定轨, 内部	Inside cable fixing bars	CAB	120
CAB600	电缆固定轨, 内部	Inside cable fixing bars	CAB	120
CAB800	电缆固定轨, 内部	Inside cable fixing bars	CAB	120
CABP1000	电缆固定轨, 外部	Outside cable fixing bars	CABP	121
CABP1200	电缆固定轨, 外部	Outside cable fixing bars	CABP	121
CABP400	电缆固定轨, 外部	Outside cable fixing bars	CABP	121
CABP500	电缆固定轨, 外部	Outside cable fixing bars	CABP	121
CABP600	电缆固定轨, 外部	Outside cable fixing bars	CABP	121
CABP800	电缆固定轨, 外部	Outside cable fixing bars	CABP	121
CAC0612	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC1014	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC1216	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC1418	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC1822	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC2226	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC2630	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC3034	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC3438	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC3842	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC4246	电缆固定夹	Cable clamps	CAC	121
CAC5864	电缆固定夹	Cable clamp	CAC	121

目录零件号	中文简短说明	英文简短说明	系列代码	页码
ECFA220	接地线包 M6/M8	Earthing cables	ECFA	122
ECFA300	接地线包 M8/M8	Earthing cables	ECFA	122
ECFE1630	编织接地线	Earthing strap	ECFE	122
ECFE2530	编织接地线	Earthing strap	ECFE	122
ECF06	框架接地连接包 M6	Earthing connections for frames	ECF	123
ECF08	框架接地连接包 M8	Earthing connections for frames	ECF	123
ECP06	安装板接地连接包 M6	Earthing connection for panel	ECP	123
ECP08	安装板接地连接包 M8	Earthing connection for panel	ECP	123
ECFP08	中央接地点	Central earthing point	ECFP	123

中国/青岛

山东省青岛市即墨区湘江二路39号甲
电话:0532-8771 6101 0532-87715237

中国/上海

上海市宜山路1009号创新大厦21层
电话:400 820 1133

中国/北京

北京市东城区王府井大街138号新东安写字楼T1座8层813
电话:010- 59654000

中国/西安

西安市莲湖区鹰延路北段22号金焊国际广场706室
电话:029-81334488

日本:

3F YS Shin-Yokohama Building 2-15-10,
Shin-Yokohama Kohoku Yokohama
Kanagawa, 222-0033 Japan
Tel: +81. 45. 476 0281

中国/深圳

深圳市南山区科技南十二路011号方大大厦1610室
电话:0755-86290598

新加坡:

390 Havelock Road #04-02, King's Center
Singapore 169662
Tel: +65. 6768 5800

韩国:

5F Derkwoo Building Seolleung-ro 94-gil 7
Gangnam-gu Seoul 06161 Korea
Tel: +82. 2. 2129 7700

销售咨询邮箱: hoffman.sales@nvent.com

销售咨询电话:0532 -8771 5237 (周一至周五8:00-16:30)



产品说明书



部件安装视频



官方微信

我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER



hoffman.nvent.com/zh-cn/