

19" Pusher Fan, 2 U, Tangential

电力公用事业

带切向强压送风风扇的风扇托盘。



认证



功能

2 versions: - LE1: 19" bolt-on dimension, fan unit is wider than 19" - LE2: 19" reduced width, for easy assembly

高气流

集成过滤网

技术参数

Table 1/1

物料号	交流输入电压
60713-001	230 V min
60713-002	230 V min

物料号	交流输入电压
60713-003	115 V min
60713-004	115 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

24 VDC on request.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE