


19" 送风风扇，3 U，轴向

电力公用事业

带集成推送式风扇的风扇托盘。



认证



功能

给予电子器件精准散热通风

19" Pusher Fan, 3 U, Axial

空气从前面进入，从机柜后部顶部排出（由盖板引导向上或通过软管向后和向上引导）

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

技术参数

Table 1/1

物料号	交流输入电压
10713-546	230 V min

物料号	交流输入电压
10713-547	115 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

带盖板，此推杆风扇可重新安装到不同的冷却概念中

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE