


避雷针底座，冲压可调，英制螺纹

电力公用事业



功能

可在平面、垂直或倾斜表面上使用

可现场调节避雷针支撑突耳，而无需使用旋转接头

可针对垂直应用进行预配置

使用粘合剂或拧紧配件安装

可多向夹紧电缆的正向单一螺栓拉力


技术参数

Table 1/1

物料号	导体尺寸, UL	高度 (H)	宽度 (W)
LPA30212	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	34.92 mm	101.600 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

垂直型底座出厂时被预配置为适用于立式安装应用。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE