



Copper Ground Plate

Power Utilities



图



功能

Provides a large surface area to dissipate current into the ground

Available in a variety of sizes and pigtail configurations

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	宽度	软辫线连接	厚度
710190	710190	600 mm	无	1.50 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	接地板电极	
C	材料	C: 铜 (C11000)
E	软辫线连接	C: 连续 (2 x “L J” ERICO CADWELD 连接) E: 端部 (“L J” ERICO CADWELD 连接样式) N: 无软辫线
A	板厚度代码 (库存容差)	A: 1/32” (雷电最小值 - 铜) B: 1/16” (功率最小值 - 铜) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4” (功率最小值 - 钢) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16”
H	板宽度代码	A: 1” • B: 2” • C: 3” • D: 4” • E: 5” • F: 6” • G: 9” • H: 12” • J: 18” K: 24” • L: 30” • M: 36” • N: 42” • P: 48” • Q: 17” • R: 10”
024	板长度代码 (英寸) (需要 3 位数)	
1L*	软辫线电缆类型 (ERICO 电缆代码)	
024*	软辫线长度 (英寸)	
(T)*	镀锡	

* 如果没有则为空

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE