

CPI 接地与连接不锈钢编织带，

电力公用事业



高质量 CPI

不锈钢接地和连接编织带可安装于高腐蚀环境，如近海或沿海应用。整个系列的 CPI 编织带尤其适用于使用不锈钢管道或不锈钢箱的应用，例如食品和饮料业、建筑业、交通、石油和化工业。

nVent ERIFLEX 提供的 316L

不锈钢编织带和接线片是市场上耐受性最高的不锈钢产品之一。我们专有的生产工艺已经过优化，可实现出众的编制、折边、切割和打孔效果。

认证



功能

CPI 具有出色耐磨损性、防腐性、耐化学性和抗紫外线性能，适用于户外应用

灵活和耐用的解决方案，适用于需要承受连续运动的伸缩接头

开箱即用，无需切割、剥离、卷边和冲孔

快速简易安装

耐振动、耐疲劳，减少维护

不会锈蚀或变色，因此外观永不褪色或改变

良好的电接触

不需要额外的接线片或端子

非磁性材料

EMC/EMI 指令推荐

Performs to the class C5 (very high) category as per ISO® 12944-2

符合 EAC 标准

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


符合 ISO 6469-1（电动道路车辆 - 第 1 部分：可充电储能系统）- 第 6.2.2 节“振动”

技术参数

Table 1/2						
物料号	商品号	认证详情	A	B	C	D
CPI16-150-8	554277	UL® 467	17.50 mm	20 mm	10 mm	3 mm

Table 2/2		
物料号	商品号	单位重量
CPI16-150-8	554277	0.031 kg

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE