


Front Panel, Refrofit Shielding, 6 U, 6 HP

Power Utilities

物料号

20846-445



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

认证



功能

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

产品属性

产品类型: 前面板

类型: 不带把手的前面板

安装: 正面螺钉安装

EMC 屏蔽: 无 (可改装)

垫片类型: 不锈钢

材料: 铝

正面表面处理: 阳极氧化

反面表面处理: 导电

边缘处理: 否

机架高度: 6 U

高度: 261.8 mm

机架宽度: 6 HP

宽度: 30.1 mm

符合: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

包装数量: 5

其他产品详情

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE