

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

电力公用事业

物料号

21630-115

底座可用于存放多余的电缆，防止机柜底部部件被老鼠咬坏。

功能

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

基座前/后面板可拆卸

产品属性

产品类别：机柜/机架底座

产品系列：Varistar CP

类型：底座

材料：钢

颜色：暗灰色

颜色代码：RAL 7021

高度：103 mm

宽度：800 mm

深度：800 mm

符合：IEC 61587-1; IEC 61587-2

静态负载：400 N

搭配：Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独购买接地套件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE