


Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Shielded, Perforated Covers-Screw-on Version, 1 Connector, 3 U, 12 HP, 167 mm

电力公用事业

物料号

24813-245



防止 PCB 遭受机械损坏和静电放电积聚；适用于欧洲板规格；与带一个开孔（用于一个连接器）的面板搭配。

功能

Cover plate with perforation -screw-on version, for guide rails (airflow approx. 60 %)

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B、C、D、F、H、Q、R、S)

挤压侧板左右各有一个凹槽，用于插入 PCB（仅左侧板的板位置符合标准）

产品属性

产品类别：模件盒

类型：模件盒

把手类型：梯形

适合机架高度：3 U

机架宽度：12 HP

深度：167 mm

EMC 屏蔽：是

垫片类型：泡棉

Rear Panel Type: 单连接器开孔

Cover Plate Type: 带可装导轨的通风孔的盖板

材料：铝

面板正面表面处理：阳极氧化

面板背面表面处理：导电

Cooling: 通风孔

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

To fit further boards without rear connector, guide rail (part no. 24812 - 301) and 'Board fixing from slot 2' (part no. 24812 - 301 + screw part no. 24560 - 178) are required, 2 guide rails, 2 rear panel holders and board fixing for slot 1 and one slot 2 are already included.

请单独订购导轨。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE