


Novastar Glass Door, 180° Opening Angle, 38 U 553W

电力公用事业

物料号

27230-008



适用于铝框架机柜的玻璃门，设计美观，非常适合通用电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。

认证



功能

玻璃类型：ESG 6 mm, EN 12150

Opening angle 180°

带钥匙的锁

可安装在前面和背面

产品属性

产品类别：机柜门

产品系列：Novastar

类型：玻璃门

颜色：浅灰色

颜色代码：RAL 7035

适合机架高度：38 U

高度：1711 mm

宽度：553 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE