


Front Panel, Front anodized, Rear Conductive, Unshielded, 3 U, 84 HP

Power Utilities

物料号

30838-123



Front panel, unshielded, front anodized and rear conductive.

认证



功能

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

Al, front anodized, conductive

产品属性

产品类型: 前面板
类型: 不带把手的前面板
手柄类型: 无
安装: 正面螺钉安装
EMC 屏蔽: 否
材料: 铝
正面表面处理: 阳极氧化
反面表面处理: 导电
边缘处理: 否
机架高度: 3 U
高度: 128.4 mm
机架宽度: 84 HP
宽度: 426.4 mm
符合: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
包装数量: 1

其他产品详情

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE