


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 2 x 15 Pin

电力公用事业

物料号

30849-753



U 型前面板带开孔，用于 D-Sub 连接器。屏蔽型，适用于泡棉 EMC 垫片。

认证



功能

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

适用 EMC 织物密封条

产品属性

产品类别：前面板

类型：不带把手的前面板

安装: 使用前部螺钉安装

EMC 屏蔽：无 (支持升级)

垫片类型：泡棉

材料：铝

面板正面表面处理：阳极氧化

面板背面表面处理：导电

切边处理：否

适合机架高度：3 U

高度：128.4 mm

机架宽度：4 HP

宽度：20 mm

符合：IEC 60297-3-101；IEEE 1101.1/10

包装数量：5

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

请单独订购 EMC 密封条。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE