

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Rugged, Shielded

电力公用事业

适合安装背板的带增强型水平横梁和侧板的插箱。



认证



功能

Subrack with side panel and horizontal rail, type R "rugged" with 3 hole fixing for increased stability (+60% compared to 2 hole fixing of "Heavy" rails)

铝结构

带用于背板的后水平横梁，含绝缘条。特殊的适配器轨道支持安装传导散热组件

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

IP 20, in accordance with IEC 60529

Shock and vibration tested to MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. 在所有三个轴向抗冲击和振动。

扁平包装，节省空间

提供改造，如开孔、各种表面处理或尺寸更改。可应要求提供适合机柜安装的带伸缩滑轨的插箱

“加固”型水平横梁

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	EMC 垫片类型
24567-149	3 U	295 mm	1	背板	160 mm	泡棉
24567-449	6 U	295 mm	1	背板	160 mm	泡棉

Table 2/3

物料号	耐冲击和振动性	包含把手	安装	符合	EMC 屏蔽	产品类型
24567-149	25 g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	是	插箱/机箱
24567-449	25 g (force)	是	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	是	插箱/机箱

Table 3/3

物料号	机架宽度	静态负载
24567-149	84 HP	25 kgf
24567-449	84 HP	25 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

在线测试报告。

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE