

EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, Retrofit Shielding

电力公用事业

适合DIN 连接器安装的非屏蔽式插箱 EN 60603-2，插箱可装配在滑动导轨上以支持在机柜内的部署。



认证



功能

Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly

Installed load up to 11 kg

插箱可与滑轨搭配使用

Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)

预装螺纹插件

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	EMC 垫片类型
-----	------	----	------	------	-----	----------

24553-192	3 U	235 mm	1	DIN 连接器	160 mm, 220 mm	不锈钢
24553-193	3 U	295 mm	1	DIN 连接器	160 mm, 220 mm, 280 mm	不锈钢
24553-194	3 U	355 mm	1	DIN 连接器	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24553-492	6 U	235 mm	1	DIN 连接器	160 mm, 220 mm	不锈钢
24553-493	6 U	295 mm	1	DIN 连接器	160 mm, 220 mm, 280 mm	不锈钢
24553-494	6 U	355 mm	1	DIN 连接器	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢

Table 2/3						
物料号	包含把手	安装	符合	EMC 屏蔽	产品类型	机架宽度
24553-192	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-193	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-194	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-492	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-493	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-494	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP

Table 3/3	
物料号	静态负载
24553-192	11 kgf
24553-193	11 kgf

物料号	静态负载
24553-194	11 kgf
24553-492	11 kgf
24553-493	11 kgf
24553-494	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE