

适用 DIN 连接器的 EuropacPRO 19" 插箱套件

电力公用事业

用于装配到墙面或机柜面板的插箱，用于不带后盖的 DIN 连接器。



认证



功能

支持 L 型（“轻型”）侧面板的插箱

Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards

扁平包装，节省空间

提供改制，如开孔、各种表面或尺寸

IP 20, in accordance with IEC 60529

For connector mounting (DIN 41612, EN 60602-3)

轻型“横梁

铝结构

技术参数

Table 1/2						
物料号	产品类型	机架高度	机架宽度	深度	用于安装	板深度
24563-109	插箱/机箱	3 U	28 HP	205 mm	DIN 连接器	160 mm

Table 2/2						
物料号	EMC 屏蔽	静态负载	包含把手	安装	符合	包装数量
24563-109	否	2.5 kgf	否	壁挂	IEC 60297-3-103	1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

可应要求提供 EMC 版本。

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE