


# EuropacPRO 19" Subrack Kit for Power Distribution Module, Unshielded

## 电力公用事业



用于根据 DIN 43880 安装设备，尺寸 1-3，采用插入式技术，例如安装插座、断路器或残余电流断路器。可以在安装水平横梁之后，安装 DIN 中心轨（35/7.5）。

## 认证



## 功能

用于根据 DIN 43880 安装设备，尺寸 1-3，采用插入式技术，例如安装插座、断路器或残余电流断路器。These can be fitted after the horizontal rail with lip DIN central rail (35/7.5) are fitted

用于安装例如配电模块的模块化框架

Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards

铝制侧面板

轻型“横梁”

IEEE 1101.1 compatible

## 技术参数

Table 1/2						
物料号	产品类型	机架高度	机架宽度	深度	用于安装	EMC 屏蔽
24563-100	插箱/机箱	3 U	84 HP	115 mm	配电模块	否

Table 2/2					
物料号	静态负载	包含把手	安装	符合	包装数量
24563-100	2.5 kgf	否	机架	IEC 60297-3-103	1

**警告**

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE