

Fan Unit With Housing for 19" Pusher Fan, 2 U, Axial

电力公用事业

带外壳的辅助风扇（内置），适用于 Schroff 送风风扇，2 U。不需要额外的电压供应：通过 19" 送风风扇进行连接。

认证



功能

Extra 2 U useable space: by using a built - on fan, components mounted below the 19" pusher fan can be cooled

不需要额外的电压供应：connection is via 19" pusher fan, 2 U

技术参数

Table 1/1			
物料号	类型	颜色	交流输入电压
10713-530	风扇盘	银色	230 V min

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE