

用于围栏和栅极接地的柔性跳线

电力公用事业



功能

用于连接门、切换操作手柄和任何其他在运动或振动时需使用柔性接地跳线的物品

多股绝缘扭绞式导线提供灵活性和绞合线保护

跳线的挤夹接头可让更大的导体契合与同心导体相同的模具

使用其他围柱连接所需的相同模具通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接进行连接

技术参数

Table 1/1

物料号	电缆代码
FJ1T42	1T

导体尺寸	管道尺寸	ERICO CADWELD 模具部件编号	焊药尺寸
#2 实心导线	1 1/2 英寸 - 4 英寸	VBC1TV3C	65
#2 实心导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	90
2/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2GV3C	115
2/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	115
4/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2QV3C	115
4/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2QV5C	115

导体尺寸	管道尺寸	ERICO CADWELD 模具部件编号	焊药尺寸
#2 实心导线	1 1/2 英寸 - 4 英寸	VBC1TV3C	65
#2 实心导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	90
2/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2GV3C	115
2/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2GV5C	115
4/0 绞合导线	1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸	VBC2QV3C	115
4/0 绞合导线	4 英寸 - 6 英寸	VBC2QV5C	115

FJ-2Q-24		
FJ	柔性跳线	
2Q	电缆代码	#2 实心导线 = 1T 2/0 绞合导线 = 2G 4/0 绞合导线 = 2Q
24	跳线长度 (英寸)	

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE