


Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm

Power Utilities



The handle can be assembled to a subrack or 19" front panel. Available with clear or black anodized surface. Handles will be bolted from the rear side.

认证



功能

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Bolted from rear

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	包装数量	手柄类型	颜色	材料	产品系列
10501-116	1 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-029	6 U	1	直向型	黑色	铝	EuropacPRO

物料号	机架高度	包装数量	手柄类型	颜色	材料	产品系列
10501-022	6 U	1	斜把手	银色	铝	EuropacPRO
10501-008	6 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-007	5 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-016	2 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-006	4 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-021	4 U	1	斜把手	银色	铝	EuropacPRO
10501-005	3 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-018	4 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-025	2 U	1	直向型	黑色	铝	EuropacPRO
10501-026	3 U	1	直向型	黑色	铝	EuropacPRO
10501-020	3 U	1	斜把手	银色	铝	EuropacPRO
10501-027	4 U	1	直向型	黑色	铝	EuropacPRO
10501-004	2 U	1	直向型	银色	铝	EuropacPRO
10501-028	5 U	1	直向型	黑色	铝	EuropacPRO

Table 2/2			
物料号	产品类型	搭配	扭矩
10501-116	手柄	插箱	

物料号	产品类型	搭配	扭矩
10501-029	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-022	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-008	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-007	手柄	插箱	
10501-016	手柄	插箱	
10501-006	手柄	插箱	
10501-021	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-005	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-018	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-025	手柄	插箱	
10501-026	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-020	手柄	插箱	2.4 N • m
10501-027	手柄	插箱	
10501-004	手柄	插箱	
10501-028	手柄	插箱	

其他产品详情

Please order assembly part kit separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE