

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Power Utilities

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



认证



功能

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	包装数量	安装	垫片类型	正面表面处理	反面表面处理
20848-617	6 U	1	铰链式, 侧面	Textile	阳极氧化	导电

物料号	机架高度	包装数量	安装	垫片类型	正面表面处理	反面表面处理
20848-611	3 U	1	铰链式, 侧面	Textile	阳极氧化	导电

Table 2/3

物料号	边缘处理	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架宽度
20848-617	否	无 (可改装)	261.8 mm	铝	前面板	84 HP
20848-611	否	无 (可改装)	128.4 mm	铝	前面板	84 HP

Table 3/3

物料号	类型	宽度
20848-617	不带把手的前面板	426.4 mm
20848-611	不带把手的前面板	426.4 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE