


# Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

## 电力公用事业

非屏蔽式前面板，底部铰链固定。



### 认证



### 功能

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

可以安装在水平轨道上

### 技术参数

Table 1/3

| 物料号       | 机架高度 | 机架宽度  | 包装数量 | 安装      | 正面表面处理 | 反面表面处理 |
|-----------|------|-------|------|---------|--------|--------|
| 20838-271 | 3 U  | 42 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-272 | 3 U  | 63 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-273 | 3 U  | 84 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |

| 物料号       | 机架高度 | 机架宽度  | 包装数量 | 安装      | 正面表面处理 | 反面表面处理 |
|-----------|------|-------|------|---------|--------|--------|
| 20838-274 | 6 U  | 42 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-275 | 6 U  | 63 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-276 | 6 U  | 84 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-277 | 4 U  | 42 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-278 | 4 U  | 63 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-279 | 4 U  | 84 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |
| 20838-280 | 3 U  | 28 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 阳极氧化   | 导电     |

| Table 2/3 |      |                                 |        |          |    |      |
|-----------|------|---------------------------------|--------|----------|----|------|
| 物料号       | 边缘处理 | 符合                              | EMC 屏蔽 | 高度       | 材料 | 产品类型 |
| 20838-271 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 128.4 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-272 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 128.4 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-273 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 128.4 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-274 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 261.8 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-275 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 261.8 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-276 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 261.8 mm | 铝  | 前面板  |

| 物料号       | 边缘处理 | 符合                              | EMC 屏蔽 | 高度       | 材料 | 产品类型 |
|-----------|------|---------------------------------|--------|----------|----|------|
| 20838-277 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 172.9 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-278 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 172.9 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-279 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 172.9 mm | 铝  | 前面板  |
| 20838-280 | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 否      | 128.4 mm | 铝  | 前面板  |

| Table 3/3 |          |          |
|-----------|----------|----------|
| 物料号       | 类型       | 宽度       |
| 20838-271 | 不带把手的前面板 | 213 mm   |
| 20838-272 | 不带把手的前面板 | 319.7 mm |
| 20838-273 | 不带把手的前面板 | 426.4 mm |
| 20838-274 | 不带把手的前面板 | 213 mm   |
| 20838-275 | 不带把手的前面板 | 319.7 mm |
| 20838-276 | 不带把手的前面板 | 426.4 mm |
| 20838-277 | 不带把手的前面板 | 213 mm   |
| 20838-278 | 不带把手的前面板 | 319.7 mm |
| 20838-279 | 不带把手的前面板 | 426.4 mm |
| 20838-280 | 不带把手的前面板 | 141.9 mm |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

### 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**