


导轨头

电力公用事业



适适配单个多件式导轨的塑料尾端件，带塑料或挤压中间件。适用标准型、附件型或 4.4" PCB 型导轨。端部件可选配 ESD 夹，用来确保 PCB 和横梁之间的导电接触。适合 RatiopacPRO/-AIR、PropacPRO、CompacPRO 和 EuropacPRO。

认证



功能

适适配单个多件式导轨的导轨尾端件 (PBT)，带塑料或铝制挤压中间件。

Guide rails end piece can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates

存储温度：0 °C ... +60 °C

技术参数

Table 1/1

物料号	类型	搭配使用	包装数量	包装单位
64560-057	4.4" PCB	Subracks, Cases, Chassis	1	对

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE