


19" 模块支座罩板

电力公用事业

用于覆盖 19" 模块支座后侧的罩板。



认证



功能

For assembly at rear on 19" module supports

Rear cut out for cable entry (351 x 40mm) cover through two brush strips

已准备好用于接地套件的后罩

刷条（自粘）：塑料 PVC (RAL7032)，刚毛：黑色尼龙

技术参数

Table 1/2

物料号	类型	搭配使用	机架高度	高度	机架宽度	宽度
24564-100	后罩	插箱	3 U	132.5 mm	84 HP	431.5 mm

Table 2/2

物料号	深度	材料	包装数量
-----	----	----	------

24564-100	88.3 mm	铝	1
-----------	---------	---	---

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE